


보우 그립, 구부러진, Hygienic USIT # 실링 와셔 및 평면 와셔용

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스테인레스 스틸 1.4404.

표면 마무리:

고광택 폴리싱 처리.

정보:

견고한 버전의 스테럽 모양 핸들, 완전히 고광택처리. Ra 0.8 µm 이하의 거칠기로 제품 또는 클리너의 잔류물이 남지 않습니다. 큰 반경으로 핸들 청소가 매우 간단합니다.

선택적으로 공급받을 수 있는 서포트 플레이트로 힘 전달을 하는 접촉면이 실질적으로 더 넓어집니다.

직접적인 볼트 체결이나 중간 피스로서 서포트 플레이트 사용에는 모두


Freudenberg Process Seals의 실링 디스크 Hygienic USIT®를 적용하였습니다. 그 밖의 일반적으로 이루어지는 까다로운 핸들 용접, 샌딩 및 용접심 폴리싱을 생략합니다. 전체 연결 부분과 체결 표면은 위생적으로 안전합니다.

요청 시:

외부 나사, 인치 나사, 길이 및 높이 사양.

보우 그립, 구부러진, Hygienic USIT # 실링 와셔 및 평면 와셔용

도면



품목 요약

주문 번호	A	B	D	H	L	R	R1	T
K1364.30005	300	11,8	M5	66,8	311,8	0,5	13	12,5
K1364.12006	120	14,2	M6	69,2	134,2	0,55	16	15
K1364.20006	200	14,2	M6	69,2	214,2	0,55	16	15
K1364.12008	120	18	M8	73	138	0,6	19	20
K1364.12010	120	22,3	M10	77,3	142,3	0,75	23,5	25
K1364.20010	200	22,3	M10	77,3	222,3	0,75	23,5	25
K1364.30010	300	22,3	M10	77,3	322,3	0,75	23,5	25