

엔드 와셔

품목 설명/제품 이미지




설명

재질:
스테인레스 스틸 1.4404.

표면 마무리:
고광택 폴리싱 처리.



도면



품목 요약

| 주문 번호 | 스크류용 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | H2 | R2 | R3 |
|----------|------|------|------|----|------|----|-----|-----|-----|------|
| K1365.05 | M5 | 13,5 | 18 | 8 | 5,2 | 6 | 3,5 | 0,7 | 1,5 | 0,6 |
| K1365.06 | M6 | 15,7 | 22,3 | 10 | 6,2 | 8 | 4,8 | 0,7 | 1,5 | 0,75 |
| K1365.10 | M10 | 24,3 | 35 | 16 | 10,2 | 12 | 7 | 1 | 2 | 1,2 |