

# 모서리 보호 프로파일, 와이어 로프 내장형, 타입 D

## 품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 재질:

EPDM 또는 PVC 모서리 보호 장치.  
EPDM 스펀지 고무 실링.

#### 표면 마무리:

검정색.

#### 정보:

이 프로파일에는 가장자리 보호 기능 외에 도어나 폴랩, 하우징 커버 등과 같이 다른 구성품의 습기, 먼지 및 오염에 대한 밀봉 기능 역시 있습니다. 스펀지 고무 프로파일 형태에 따라 다양한 사용 분야에서 사용할 수 있습니다.

가장자리 보호 밀봉 프로파일의 경우 실링을 최대 50%로 압축하는 것이 좋습니다(압축).

최고의 실링 효과를 보장하려면 실링이 30-40%로 압축되어야 합니다. 이 정보는 권장 사항이며 실제에서는 작업 및 장착된 부품에 따라 개별적입니다.

UL50, UL50E 및 UL94HB에서 인증받았습니다.


#### 조립:

간단하고 빠르고 손쉬운 조립. 손으로 누르면 모서리 보호 프로파일이 자동으로 클램핑됩니다. 접착 또는 고정 소재가 필요하지 않습니다.


#### 요청 시:

기타 길이.

최소 곡률 반경:



## 도면



## 품목 요약

| 주문 번호           | 타입 | 본체 재질 | L     | 클램핑 범위<br>mm | 최소 곡률 반경<br>mm       | B B1 H  |
|-----------------|----|-------|-------|--------------|----------------------|---------|
| K1368.313X2000  | D  | EPDM  | 2000  | 2,0-3,0      | A=50 B=20 C=120 D=40 | 9 12 13 |
| K1368.313X5000  | D  | EPDM  | 5000  | 2,0-3,0      | A=50 B=20 C=120 D=40 | 9 12 13 |
| K1368.313X10000 | D  | EPDM  | 10000 | 2,0-3,0      | A=50 B=20 C=120 D=40 | 9 12 13 |
| K1368.313X20000 | D  | EPDM  | 20000 | 2,0-3,0      | A=50 B=20 C=120 D=40 | 9 12 13 |
| K1368.313X50000 | D  | EPDM  | 50000 | 2,0-3,0      | A=50 B=20 C=120 D=40 | 9 12 13 |

## 모서리 보호 프로파일, 와이어 로프 내장형, 타입 D

### 품목 요약

---