

UNILOCK 클램핑 나사 시스템 크기 138mm

품목 설명/제품 이미지



설명



재질:
경화 스틸.

표면 마무리:
기본 몸체, 검정 산화처리.
기능면, 경화 처리 및 연마.

정보:
UNILOCK 클램핑 핀은 공작물과 지그 클램핑 및 위치 설정에 적합합니다. 클램핑 핀은 교환 부품과 함께 스크류 결합됩니다.


요청 시:
기타 모델.

1 = 클램핑 핀을 통해 나사 DIN 912로 고정



UNILOCK 클램핑 나사 시스템 크기 138mm

도면




-  센터링 핀 A형
-  보정 핀 B형
-  클램핑 핀 C형

x, y 방향 고정(기준점)

자유핀

언더사이즈 핀(센터링 기능없고 클램핑 기능만함)



품목 요약

UNILOCK 5축 클램핑 나사, 시스템 크기 138mm

주문 번호	타입	D	D1	D2	H	T
K1424.168381025	A	38	25	37	9,5	24,5
K1424.268381025	B	38	25	37	9,5	24,5
K1424.368381025	C	38	25	37	9,5	24,5