Hygienic DESIGN 스위벨 피트, 타입 B



품목 설명/제품 이미지







설명

재질:

풋 플레이트와 나사 스핀들, 스테인리스 스틸 1.4301. 고무 패드(NBR) 85 쇼어 경도 +/-5, FDA 승인. 고무 실링, 실리콘, FDA 승인.

표면 마무리:

풋 플레이트, 고광택 연마. 나사 스핀들, 블랭크. 고무 패드, 검정. 고무 실링, 청색.

정보:

3-A 위생 규격 에 따라 인증.

머신 피트의 스핀들 조인트에 있는 스레드와 특수 실링의 고품질 표면과 이중 실링으로 오염을 방지하고 세척 시간을 최소화합니다.

머신 피트는 3-A 로고와 함께 제공됩니다.

이용:

머신 피트는 특히 식료품 산업, 양조장, 유제품, 음료 및 제약 산업의 기계, 설비 및 장치에 적합합니다.

액세서리:

Hygienic USIT[®] 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491. 플랜지가 있는 캡 너트 K1493. 육각 캡 너트, 플랜지 있음 K1821.

도면 설명:


1) 조절 범위



Hygienic DESIGN 스위벨 피트, 타입 B



도면



품목 요약

주문 번호	타입	Α	D	D1	D2	Н	H1	H2	H3	L	L1	L2	L3	SW	SW1	부하 max. kN (정적 부하)
K1303.206012X140	В	45	60	M12	24	23	191	51	112	79	60	45	140	13	20	10
K1303.206012X190	В	45	60	M12	24	23	241	51	137	104	85	70	190	13	20	10
K1303.206016X140	В	45	60	M16	24	23	191	51	112	79	60	45	140	13	20	10
K1303.206016X190	В	45	60	M16	24	23	241	51	137	104	85	70	190	13	20	10
K1303.208016X140	В	54	80	M16	24	25	193	53	114	79	60	45	140	13	20	20
K1303.208016X190	В	54	80	M16	24	25	243	53	139	104	85	70	190	13	20	20
K1303.208020X140	В	54	80	M20	30	25	193	53	114	79	60	45	140	17	26	20
K1303.208020X190	В	54	80	M20	30	25	243	53	139	104	85	70	190	17	26	20
K1303.208024X140	В	54	80	M24	35	25	193	53	114	79	60	45	140	20	30	20
K1303.208024X190	В	54	80	M24	35	25	243	53	139	104	85	70	190	20	30	20
K1303.210016X140	В	69	100	M16	24	28	196	56	117	79	60	45	140	13	20	25
K1303.210016X190	В	69	100	M16	24	28	246	56	142	104	85	70	190	13	20	25
K1303.210020X140	В	69	100	M20	30	28	196	56	117	79	60	45	140	17	26	25
K1303.210020X190	В	69	100	M20	30	28	246	56	142	104	85	70	190	17	26	25
K1303.210024X140	В	69	100	M24	35	28	196	56	117	79	60	45	140	20	30	25
K1303.210024X190	В	69	100	M24	35	28	246	56	142	104	85	70	190	20	30	25



Hygienic DESIGN 스위벨 피트, 타입 B



품목 요약