

볼 노브, 열가소성, DIN 319 확장형, 타입 M, 원추형 보어홀 포함

품목 설명/제품 이미지




설명

재질:
열가소성.

표면 마무리:
검정색.

요청 시:
다른 색상.

도면



품목 요약

주문 번호	타입	D	D1	D6	H	T
K0158.32005	M	5	20	12	18	12
K0158.32506	M	6	25	15	22,5	15
K0158.32508	M	8	25	15	22,5	15
K0158.33208	M	8	32	18	29	15
K0158.33210	M	10	32	18	29	15
K0158.34010	M	10	40	22	37	20
K0158.34012	M	12	40	22	37	20