

## 마그네트 원재료(디스크형 마그네트), 보어홀 있음, NdFeB 소재

### 품목 설명/제품 이미지



#### 설명

**재질:**  
NdFeB N35(네오디뮴).

**표면 마무리:**  
니켈 도금 처리


**정보:**  
비차폐 시스템

**온도 범위:**  
max. 80 °C.

**조립:**  
마그네트는 압입하거나 나사 체결 혹은 접착하여 조립할 수 있습니다.

**도면 설명:**  
1) 접착 표면

### 도면



### 품목 요약

#### 마그네트 원재료(디스크형 마그네트), 보어홀 있음, NdFeB 소재

주문 번호	타입	D	D1	H	접착력 N
K1405.12	A	12 ±0,1	3,5 ±0,1	3 ±0,1	18
K1405.15	A	15 ±0,1	4,5 ±0,1	3,5 ±0,1	29
K1405.18	A	18 ±0,1	4,5 ±0,1	4 ±0,1	41
K1405.24	A	24 ±0,1	5,5 ±0,1	4 ±0,1	66
K1405.32	B	32 ±0,1	10,5 ±0,1	2 ±0,1	42
K1405.38	B	38 ±0,1	12 ±0,1	4 ±0,1	110
K1405.48	B	48 ±0,2	15 ±0,1	5 ±0,1	165
K1405.56	B	56 ±0,2	15 ±0,1	6 ±0,1	230