

마그네트 원재료(원형 마그네트), 보어홀 있음, NdFeB 소재, 타입 B

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
NdFeB(네오디뮴).

표면 마무리:
아연 도금.


정보:
비차폐 시스템

온도 범위:
max. 80 °C.

조립:
마그네트는 압입하거나 나사 체결 혹은 접착하여 조립할 수 있습니다.

도면 설명:
1) 접착 표면

도면



품목 요약

주문 번호	타입	D	D1	H	조임 토크 max. Nm	접착력 N
K1405.32	B	32 ±0,1	10,5 ±0,1	2 ±0,1	3	42
K1405.38	B	38 ±0,1	12 ±0,1	4 ±0,1	3	110
K1405.48	B	48 ±0,2	15 ±0,1	5 ±0,1	3	165
K1405.56	B	56 ±0,2	15 ±0,1	6 ±0,1	3	230