

암나사가 있는 마그네트(플랫 그리퍼), 하드 페라이트 소재, 스테인리스 스틸 하우징 포함

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

하우징, 스테인레스 스틸 1.4016.
나사산, 스테인레스 스틸 1.4305.
마그네트 코어, 하드 페라이트.

표면 마무리:

광택 처리.

정보:

나사 있는 플랫 그리퍼, 차폐 시스템.

온도 범위:

max. 220 °C.


조립:

마그네트는 압입하거나 나사 체결 혹은 접착하여 조립할 수 있습니다.

도면 설명:

1) 접착 표면

도면



품목 요약

암나사가 있는 마그네트(플랫 그리퍼), 하드 페라이트 소재, 스테인리스 스틸 하우징 포함

| 주문 번호 | D | D1 | D2 | H | H1 | T | 접착력 N |
|-----------|--------------|----|----|----|------|----|-------|
| K1400.125 | 25 ±0,1 | 8 | M5 | 7 | 16 | 10 | 32 |
| K1400.132 | 32 ±0,1 | 8 | M5 | 7 | 16 | 10 | 64 |
| K1400.140 | 40 +0,2/-0,1 | 8 | M5 | 8 | 16,5 | 10 | 100 |
| K1400.150 | 50 +0,2/-0,1 | 8 | M5 | 10 | 18,5 | 10 | 175 |
| K1400.163 | 63 +0,3/-0,1 | 8 | M5 | 14 | 22 | 10 | 280 |

암나사가 있는 마그네트(플랫 그리퍼), 하드 페라이트 소재, 스테인
리스 스틸 하우징 포함
품목 요약
