

암나사가 있는 마그네트(플랫 그리퍼) NdFeB 소재, 사각형, 고무 보호캡 포함

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

하우징, 스틸.

마그네트 코어 NdFeB(네오디뮴).

고무 보호캡, TPE.

표면 마무리:

하우징, 아연 도금.

고무 보호캡, 검정색.

정보:

암나사 플랫 그리퍼, 차폐 시스템.

손상되기 쉬운 표면을 보호하기 위해 고무 보호캡 장착.

고무 보호캡으로 인해 마찰 계수가 높아져서

높은 측면 마찰력을 구현할 수 있음.

온도 범위:

max. 60 °C.


조립:

손상되기 쉬운 표면이 있는 얇은 금속판에서 최적의 유지력.

도면 설명:

1) 접착 표면

도면



품목 요약

암나사가 있는 마그네트(플랫 그리퍼), NdFeB 소재, 사각형, 고무 보호캡 포함

주문 번호	타입	B	D1	D2	H	H1	H2	L	L1	접착력 N
K1396.14331	A	31	10	M4	6,9	6	4,5	43	-	105
K1396.24331	B	31	10	M4	6,9	6	4,5	43	25	146