

# 버섯 모양 노브 수나사

## 품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 재질:

열경화성 PF 31.

스틸 또는 스테인레스 스틸.

#### 표면 마무리:


듀로플라스틱, 검정색, 고광택 처리.

청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.

#### 요청 시:

기타 스크류 길이.

## 도면



## 품목 요약

### 수나사 버섯 모양 노브

주문 번호	구성품 재질	D	D1	D2	H	H1	L
K1287.104X10	패삭강	M4	21	12	21	10	10
K1287.105X10	패삭강	M5	21	12	21	10	10
K1287.206X10	패삭강	M6	25	14	25	12	10
K1287.308X15	패삭강	M8	33	18	33	16	15
K1287.1104X10	스테인리스 스틸	M4	21	12	21	10	10
K1287.1105X10	스테인리스 스틸	M5	21	12	21	10	10
K1287.1206X10	스테인리스 스틸	M6	25	14	25	12	10
K1287.1308X15	스테인리스 스틸	M8	33	18	33	16	15

