

퀵 클램프, 수평형 중형 버전, 조절형 클램핑 스펀들

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
스틸.


표면 마무리:
스틸, 경화 및 피막 처리
플라스틱 그립, 내유성

액세서리:

K0688
K0689
K0101
K1442
K0102
K0103
K1443
K0104
K0106
K1441

퀵 클램프, 수평형 중형 버전, 조절형 클램핑 스펀들

도면



품목 요약

퀵 클램프 수직형 중형, 조절형 클램핑 스펀들

주문 번호	홀딩암의 개구 각도			그립의 개구 각도		손 힘 FH N	홀딩력 F1 N	홀딩력 F2 N	클램핑력 F3 N	클램핑력 F4 N
K1245.06000	210°			134°		200	3000	6000	800	900

주문 번호	A1	A3	B	B1	B2	B3	C	C1	H	L	L1	L2	M
K1245.06000	27	15	12	6	12,5	6,5	42	15	137	84	45	31	M6x50