

킵 클램프 수직형 중형, 고정형 클램핑 스펀들

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
스틸.


표면 마무리:
스틸, 경화 및 피막 처리
플라스틱 그립, 내유성

정보:
스펀들 클램프 용접 가능.

액세서리:
K1442
K0102
K0103
K1443
K0106

킵 클램프 수직형 중형, 고정형 클램핑 스프indel

도면



품목 요약

고정형 클램핑 스프indel 장착 수직형 중형 킵 클램프

주문 번호	홀딩암의 개구 각도	그립의 개구 각도	손 힘 FH N	홀딩력 F1 N	클램핑력 F3 N
K1250.007000	205°	130°	300	7000	1400
K1250.012000	195°	130°	500	12000	1400
K1250.014000	195°	130°	500	14000	1850

주문 번호	A1	A3	B	B1	B2	B3	C	C1	C4	H	L	L1	M
K1250.007000	45	25	20	10	49,5	10	70	30	50	243	105	51,1	M12x100
K1250.012000	50	25	24	12	56,5	12	85	30	63	279	124	61,1	M12x100
K1250.014000	63	40	32	16	67,5	16	108	38	78	325	158	75	M16x150