


미니 퀵 클램프 수직형 수평발, 고정형 클램핑 스펀들

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 또는 스테인리스 스틸.

표면 마무리:

스틸, 아연 도금
스테인리스 스틸, 블랭크
플라스틱 그립, 내유성

정보:


K1254.0800 버전은 네오프렌
압력 패드를 공급함.

액세서리:

K0688
K0689
K0101
K1442
K0102
K0103
K1443
K0104
K0106

미니 킥 클램프 수직형 수평발, 고정형 클램핑 스피들

도면



품목 요약

미니 킥 클램프 수직형 수평발, 고정형 클램핑 스피들

주문 번호	본체 재질	홀딩암의 개구 각도	그립의 개구 각도	손 힘 FH N	홀딩력 F1 N	클램핑력 F3 N
K1254.0800	스틸	95°	60°	100	800	600
K1254.1800	스테인레스 스틸	95°	60°	100	800	600

주문 번호	본체 재질	A	A1	B	B1	B5	C	C1	D	H	L	L1	M
K1254.0800	스틸	12,7	25,4	27	39,7	3	22,7	9,6	5,2	104	65,8	28,6	M6x44
K1254.1800	스테인레스 스틸	12,7	25,4	27	39,7	3	22,7	9,6	5,2	104	65,8	28,6	M6x40