

앵글 브라켓

품목 설명/제품 이미지




설명

재질:
스틸

표면 마무리:
아연 도금 및 피막처리

도면 설명:
1) 클램프를 이 면에 고정

도면



품목 요약

앵글 브라켓

주문 번호	타입	A	A1	A2	B	B1	B2	B3	D	S
K1431.02	A	18	43	12,5	15	37	13,5	29,5	5,3	2
K1431.04	B	25,4	54	14,3	19,1	41,5	12	44,5	5,5	3
K1431.06	C	44	76	16	32	62	21	66	8,5	4

K1431

앵글 브라켓



품목 요약
