

## 견고형 클램핑 스펀들

### 품목 설명/제품 이미지



#### 설명

##### 재질:

폴리아미드, 스틸 혹은 스테인리스 스틸


##### 표면 마무리:

스펀들 및 너트, 아연 도금나일론 소재의 K1442.204020

##### 정보:

K1442.204020 압력 스펀들은 너트와 함께 공급됨.

### 도면



### 품목 요약

#### 견고형 클램핑 스펀들

주문 번호	본체 재질	타입	M	L
K1442.204020	폴리아미드	A	M4	20
K1442.004025	스틸	A	M4	25
K1442.004040	스틸	A	M4	40
K1442.005035	스틸	A	M5	35
K1442.006025	스틸	A	M6	25
K1442.006050	스틸	A	M6	50
K1442.008040	스틸	A	M8	40
K1442.008060	스틸	A	M8	60
K1442.010050	스틸	A	M10	50
K1442.010080	스틸	A	M10	80
K1442.012075	스틸	A	M12	75

## 견고형 클램핑 스펀들

### 품목 요약

주문 번호	본체 재질	타입	M	L
K1442.012100	스틸	A	M12	100
K1442.016150	스틸	A	M16	150
K1442.104020	스테인레스 스틸	A	M4	20
K1442.105030	스테인레스 스틸	A	M5	30
K1442.105035	스테인레스 스틸	A	M5	35
K1442.106040	스테인레스 스틸	A	M6	40
K1442.106050	스테인레스 스틸	A	M6	50
K1442.108060	스테인레스 스틸	A	M8	60
K1442.110080	스테인레스 스틸	A	M10	80