

텐션 레버 스테인레스 스틸

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스테인레스 스틸 부품 1.4305.
플라스틱 볼 노브 검정색.

표면 마무리:

스테인리스 스틸 부품, 자연적 마무리
볼 노브, 광택 처리.

정보:

간단한 클램핑 작업이나 조정을
위해서는 텐션 레버를 이용할 수 있습니다.
필요 시 컨트롤 그리프
360° 회전할 수 있도록,
충분한 클램핑 공간이 필요합니다.

요청 시:

기타 암나사, 로케이팅 홀 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "A"에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.

품목 요약

텐션 레버 스테인레스 스틸

주문 번호	나사 종류	타입	크기	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	A	A2
K1444.2082	암나사	0°	1	M8	18	24	10	25	40	-	32,5	88,1	-
K1444.2102	암나사	0°	1	M10	18	24	10	25	40	-	32,5	88,1	-
K1444.21012	암나사	0°	2	M10	20	28	12	32	46	-	36,5	104	-
K1444.2122	암나사	0°	2	M12	20	28	12	32	46	-	36,5	104	-
K1444.2162	암나사	0°	3	M16	23	33	13	32	52	-	41	126,5	-
K1444.2202	암나사	0°	4	M20	26	41	13	32	61	-	49	128,5	-
K1444.1102	천공	0°	1	10	22	24	10	25	40	-	32,5	88,1	-
K1444.1122	천공	0°	2	12	25	28	12	32	46	-	36,5	104	-
K1444.1142	천공	0°	2	14	25	28	12	32	46	-	36,5	104	-
K1444.1162	천공	0°	3	16	28	33	13	32	52	-	41	126,5	-
K1444.1202	천공	0°	4	20	32	41	13	32	61	-	49	128,5	-
K1444.208	암나사	20°	1	M8	18	24	10	25	40	52,5	32,5	84,5	15
K1444.210	암나사	20°	1	M10	18	24	10	25	40	52,5	32,5	84,5	15
K1444.2101	암나사	20°	2	M10	20	28	12	32	46	61	36,5	100	15
K1444.212	암나사	20°	2	M12	20	28	12	32	46	61	36,5	100	15
K1444.216	암나사	20°	3	M16	23	33	13	32	52	72	41	121	15
K1444.220	암나사	20°	4	M20	26	41	13	32	61	80	49	123	15
K1444.110	천공	20°	1	10	22	24	10	25	40	52,5	32,5	84,5	15
K1444.112	천공	20°	2	12	25	28	12	32	46	61	36,5	100	15
K1444.114	천공	20°	2	14	25	28	12	32	46	61	36,5	100	15
K1444.116	천공	20°	3	16	28	33	13	32	52	72	41	121	15
K1444.120	천공	20°	4	20	32	41	13	32	61	80	49	123	15