

스테인레스 스틸 암나사 클램프 레버, 0 등급

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스테인레스 스틸 부품 1.4305.
플라스틱 볼 노브 검정색.

표면 마무리:

스테인리스 스틸 부품, 자연적 마무리
볼 노브, 광택 처리.

정보:

간단한 클램핑 작업이나 조정을
위해서는 텐션 레버를 이용할 수 있습니다.
필요 시 컨트롤 그립이
360° 회전할 수 있도록,
충분한 클램핑 공간이 필요합니다.

품목 요약

주문 번호	나사 종류	타입	크기	X	T	D	D1	D2	H	H2	A
K1444.2082	암나사	0°	1	M8	18	24	10	25	40	32,5	88,1
K1444.2102	암나사	0°	1	M10	18	24	10	25	40	32,5	88,1
K1444.21012	암나사	0°	2	M10	20	28	12	32	46	36,5	104
K1444.2122	암나사	0°	2	M12	20	28	12	32	46	36,5	104
K1444.2162	암나사	0°	3	M16	23	33	13	32	52	41	126,5
K1444.2202	암나사	0°	4	M20	26	41	13	32	61	49	128,5