

클램핑 레버, 암나사 부착, 0 등급

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 부품 경도 등급 5.8.
플라스틱 볼 노브 검정색.

표면 마무리:

검정 산화.


정보:

간단한 클램핑 작업이나 조정을 위해서는 텐션 레버를 이용할 수 있습니다. 필요 시 컨트롤 그립이 360° 회전할 수 있도록, 충분한 클램핑 공간이 필요합니다.

요청 시:

기타 암나사, 로케이팅 홀 및 특수 설계 버전. 다른 길이의 요구 치수 "A"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.

도면



품목 요약

주문 번호	고정 방법	X	T	A=그립 길이	D	D1	D2	H	H2
K0176.2082	내부 나사	M8	18	88,1	24	10	25	40	32,5
K0176.2102	내부 나사	M10	18	88,1	24	10	25	40	32,5
K0176.21012	내부 나사	M10	20	104	28	12	32	46	36,5
K0176.2122	내부 나사	M12	20	104	28	12	32	46	36,5
K0176.2162	내부 나사	M16	23	126,5	33	13	32	52	41
K0176.2202	내부 나사	M20	26	128,5	41	13	32	61	49