

# 텐션 레버, 스테인리스 스틸, 로케이팅 홀 있음, 20도

## 품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 재질:

스테인레스 스틸 부품 1.4305.  
플라스틱 볼 노브 검정색.

#### 표면 마무리:

스테인리스 스틸 부품, 자연적 마무리  
볼 노브, 광택 처리.

#### 정보:

간단한 클램핑 작업이나 조정을  
위해서는 텐션 레버를 이용할 수 있습니다.  
필요 시 컨트롤 그립이  
360° 회전할 수 있도록,  
충분한 클램핑 공간이 필요합니다.

## 품목 요약

| 주문 번호     | 나사 종류 | 타입  | 크기 | X  | T  | D  | D1 | D2 | H  | H1   | H2   | A    | A2 |
|-----------|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|------|------|------|----|
| K1444.110 | 천공    | 20° | 1  | 10 | 22 | 24 | 10 | 25 | 40 | 52,5 | 32,5 | 84,5 | 15 |
| K1444.112 | 천공    | 20° | 2  | 12 | 25 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61   | 36,5 | 100  | 15 |
| K1444.114 | 천공    | 20° | 2  | 14 | 25 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61   | 36,5 | 100  | 15 |
| K1444.116 | 천공    | 20° | 3  | 16 | 28 | 33 | 13 | 32 | 52 | 72   | 41   | 121  | 15 |
| K1444.120 | 천공    | 20° | 4  | 20 | 32 | 41 | 13 | 32 | 61 | 80   | 49   | 123  | 15 |