

오각 별 모양 그립, 플라스틱, 잠금형, 수나사

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

그립, 열가소성
나사 볼트, 스틸, 경도 등급 5.8 또는 스테인리스 스틸 1.4305.

표면 마무리:

그립, 검회색 RAL7021 또는 빨간색 유사 RAL3020.
스틸 부품, 청색 피막처리
스테인리스 스틸, 자연적 마무리.

정보:

잠금형 오각 별 모양 그립이 나사 체결이 부당하게 풀리는 것을 방지합니다.

잠금 실린더를 통해 그립과 나사산 부품이 형태에 맞게 나사 체결되거나 해제됩니다.

형태에 맞는 나사 체결이 이루어지지 않으면 나사는 움직이지 않고 그립이 회전합니다.

따라서 부당하게 스크류 체결이 풀리는 것을 방지합니다.

잠금형 오각 별 모양 그립은 각각 두 개의 키와 함께 공급됩니다.


키는 양쪽 위치(열림과 닫힘 상태)에서 뺄 수 있습니다.

동일 키 잠금기능으로, 모든 잠금장치를 같은 열쇠로 열 수 있습니다.

요청 시:

기타 모델.

도면



품목 요약

주문 번호	구성품 재질	본체 색상	D	D1	D2	H	H1	L
K1378.6808X20	스틸	흑회색	M8	68	24	10	45,5	20
K1378.6810X20	스틸	흑회색	M10	68	24	10	45,5	20
K1378.06808X20	스테인리스 스틸	흑회색	M8	68	24	10	45,5	20
K1378.06810X20	스테인리스 스틸	흑회색	M10	68	24	10	45,5	20

오각 별 모양 그립, 플라스틱, 잠금형, 수나사

품목 요약

주문 번호	구성품 재질	본체 색상	D	D1	D2	H	H1	L
K1378.846808X20	스틸	빨강	M8	68	24	10	45,5	20
K1378.846810X20	스틸	빨강	M10	68	24	10	45,5	20
K1378.0846808X20	스테인리스 스틸	빨강	M8	68	24	10	45,5	20
K1378.0846810X20	스테인리스 스틸	빨강	M10	68	24	10	45,5	20