


육각 소켓 및 납작한 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함

품목 설명/제품 이미지



KIPPlOCK



설명

재질:

슬리브, 스틸 경도 등급 5.8.

압축 핀, 스틸.

스프링 스틸 스프링 Kl. D.

나사 잠금 나일론.

표면 마무리:

검정 검정 산화 마무리. 경화 압축 핀.

정보:

이 플런저는 공작물 구성에서 누름 핀과 탄성 멈춤 장치로 주로 사용됩니다.


스러스트 핀은 축 방향으로 작동합니다.

도면 설명:

L2 = 약 스레드 2회전

1) 그루브 스크류 접착

도면



품목 요약

육각 소켓 및 납작한 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함 품목 요약

육각 소켓 및 스러스트 핀이 있는 납작한 스프링 플런저, 표준 스프링력, 나사 잠금 포함

주문 번호	D	D1	H	L	L1	T1	N	S	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N	조임 토크 약. Nm	풀림 토크 대략 Nm	주문 번호 조립 키
K1371.05	M5	2,4	2,3	18	7	0,8	0,8	1,5	6	20	0,12	0,08	K0317.905
K1371.06	M6	2,7	2,5	20	7	1	1	2	7	20	0,45	0,22	K0317.906
K1371.08	M8	3,5	3	22	8	1,4	1,2	2,5	9	35	1,05	0,37	K0317.908
K1371.10	M10	4	3	22	9	1,4	1,6	3	9	35	1,3	0,6	K0317.910
K1371.12	M12	6	4	28	10	2	2	4	12	55	2	1,3	K0317.912
K1371.16	M16	7,5	5	32	14	2,5	2,5	5	45	100	3,9	3	K0317.916