

안전 힌지 스위치, 긴 모델, 타입 B

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

하우징, 아연 다이캐스팅.
하우징 커버, 플라스틱, 자기 소화성.
힌지 볼트: 아연 다이캐스팅/스틸 C45.
접점: 실버-니켈 합금.

정보:

힌지에 지정된 부하값은 안전 측면을 고려하지 않은 값이며, 어떠한 책임도 지지 않는 구속력 없는 기준치입니다. 지정된 값은 참고용으로만 사용되고 속성에 대해 법적 구속력에 기반한 보증을 제공하지 않습니다.

부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각각의 용도에 적합한지는 개별적으로 결정해야 합니다.

힌지가 고정되는 가장 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.

이용:

- 특수 기계
- 전기 산업
- 포장 기계
- 펜스/ 프로파일 시스템
- 공작기계
- 측정, 프로세스, 점검 및 실험실 기술

조립:


DIN 7984 또는 DIN EN ISO 4762에 따른 M6 소켓 헤드 스크루 4개
조임 토크 4.3Nm
일반 조립 정보는 첨부된 사용설명서를 참조하십시오.

장점:

- 스윙 플랩 보호에 적합
- 일반 알루미늄 프로파일에 최소 설치 작업
- 환경설계의 최적 통합
- 잘못된 조작으로부터 지속적인 보호
- 기계적 마모가 거의 없음

안전 힌지 스위치, 긴 모델, 타입 B

도면



품목 요약

주문 번호	A	B	사전 설정	접점	연결 타입	연결 위치	F1 N	F2 N
K1501.981161121	98	116	외부 마운팅	1달는 / 2열고	케이블	아래	5000	5000
K1501.981161122	98	116	외부 마운팅	1달는 / 2열고	케이블	위	5000	5000
K1501.981162121	98	116	범용	1달는 / 2열고	케이블	아래	5000	5000
K1501.981162122	98	116	범용	1달는 / 2열고	케이블	위	5000	5000