


전기식 스위치 기능과 버튼이 있는 플라스틱 보우 그립, 커넥터 포함, 케이블 포함

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

열가소성 수지 PA6.

표면 마무리:

열가소성 수지, 검정색.

정보:

적색 또는 녹색 LED가 있는 푸시 버튼.
그립 레그 조립면에서 나오는 5m 길이 연결 케이블.
보호 등급: IP65.


조립:

뒷 부분으로부터.

액세서리:

타입 A용:
커넥터 소켓 M12x1, 스크류 잠금 기능 K1498.

도면



품목 요약

주문 번호	타입	구성품 색상	A	B	D	H	H1	H2 max.	L	L1	T	하중 N
K1527.21601	B	녹색	160	26	M6	66	40	70	182	17	10	1000
K1527.21602	B	빨강	160	26	M6	66	40	70	182	17	10	1000

전기식 스위치 기능과 버튼이 있는 플라스틱 보우 그립, 커넥터 포함, 케이블 포함
품목 요약
