

# 전기식 스위치 기능과 두개의 버튼이 있는 플라스틱 튜브 그립, 비상 정지 포함

품목 설명/제품 이미지



## 설명

### 재질:

그립 레그, 플라스틱 PA6.

연결관, 플라스틱 PVC.

### 표면 마무리:

미세 구조 그립 레그, 검은색.

회전식 연결관, 검은색.

### 정보:

비상 정지(오프너 2개)

푸시 버튼 1(체인저)

푸시 버튼 2(클로저)

LED 2개

12핀식 커넥터

커넥터는 하단 튜브 축의 그립 레그에 조립되어 있습니다.

10m 라인의 커넥터는 액세서리로 공급됩니다. 별도로 주문해야 합니다.

보호 등급: 커넥터 고정 시 IP65.

시각적으로 맞는 전기식 스위치 기능이 없는 튜브 그립(K1528)을 구매할 수 있습니다.


### 조립:

조작면으로부터

### 도면 설명:

- 1) 비상 정지
- 2) LED 적색
- 3) LED 녹색
- 4) 푸시 버튼 1
- 5) 푸시 버튼 2
- 6) 커넥터, M12x1

전기식 스위치 기능과 두개의 버튼이 있는 플라스틱 튜브 그립, 비상 정지 포함  
도면



품목 요약

주문 번호	타입	A	B	B1	D	H	H1	H2	L	L1	L2	하중 N
K1530.1180	B	180	48	32	8,5	80	10	60	230	13	30	1000