# K1261\_B

# 래치 클램프 수평형 래치 브라켓, B형



#### 품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 재질:

스틸 또는 스테인리스 스틸.

#### 표면 마무리:

스틸, 아연 도금 스테인리스 스틸, 블랭크 플라스틱 그립, 내유성

#### 정보:


클램프 래치는 특히 덮개 및 플랩의 빠른 닫기와 고정에 적합함. 잠금 래치의 조절 거리는 모든 설계 버전에 맞게 개별적으로 조절할 수 있음.



# 래치 클램프 수평형 래치 브라켓, B형



## 도면



### 품목 요약

주문 번호	타 입	본체 재질	손 힘 FH N	당김 힘 F1 N	A	A1	A2	A3	A4	A5	В	B1	ВЗ	B5	DΙ	D1 D2	조절 거리 L min.	조절 거리 L max.	Н	L1	클램핑 거리 L2
K1261.03000	В	스틸	150	3000	39,7	19	6,8	11,5	25,4	6,44	4,4	31,8	20	3 (	6,7	5 6,3	148,7	170,3	42 2	21,6	45
K1261.07000	В	스틸	200	7000	60,3	41,3	39,5°	19,1	38,1	9,5	54	38,1	30,2	4 8	8,6	8 8,5	209,1	232,8	76,12	23,7	75
K1261.13000	В	스테인레스 스틸	150	3000	39,7	19	6,8	11,5	25,4	6,44	4,4	31,8	20	3 (	6,7	5 6,3	148,7	170,3	42 2	21,6	45
K1261.17000	В	스테인레스 스틸	200	7000	60,3	41,3	39,5	19,1	38,1	9,5	54	38,1	30,2	4 8	8,6	8 8,5	209,1	232,8	76,12	23,7	75