

## 나사 인서트용 조립 툴

품목 설명/제품 이미지



## 설명

**액추에이션 원리:**  
나사 인서트용 일체형 공구

## 품목 요약

| 주문 번호     | 암나사에<br>적합<br>D1 | 드릴 Ø<br>설치 | 설치<br>카운터 싱크 Ø<br>+0,25 | 나사<br>드릴<br>설치 | 최소<br>나사 깊이<br>설치 | 제거<br>드릴<br>Ø | 드릴 깊이<br>제거 |
|-----------|------------------|------------|-------------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------|
| K0398.805 | M5               | 6,9        | 8,3                     | M8             | 9,5               | 5,5           | 4           |
| K0398.806 | M6               | 8,8        | 10,3                    | M10x1,25       | 11,5              | 7,5           | 4,8         |
| K0398.808 | M8/M8x1          | 10,8       | 12,3                    | M12x1,25       | 13,5              | 9,5           | 4,8         |
| K0398.810 | M10/M10x1,25     | 12,8       | 14,3                    | M14x1,5        | 15,5              | 11,5          | 4,8         |
| K0398.812 | M12/M12x1,25     | 14,8       | 16,3                    | M16x1,5        | 17,5              | 13,5          | 4,8         |

| 주문 번호     | 드릴 Ø<br>설치 | 설치<br>카운터 싱크 Ø<br>+0,25 | 나사<br>드릴<br>설치 | 최소<br>나사 깊이<br>설치 | 제거<br>드릴<br>Ø | 드릴 깊이<br>제거 |
|-----------|------------|-------------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------|
| K0399.804 | 6,9        | 8,3                     | M8             | 9,5               | 5,5           | 4           |
| K0399.805 | 8,8        | 10,3                    | M10x1,25       | 12,5              | 7,5           | 4,8         |
| K0399.806 | 10,8       | 12,3                    | M12x1,25       | 14,5              | 9,5           | 4,8         |
| K0399.808 | 12,8       | 14,3                    | M14x1,5        | 16,5              | 11,5          | 4,8         |
| K0399.810 | 14,8       | 16,3                    | M16x1,5        | 18,5              | 13,5          | 4,8         |
| K0399.812 | 16,8       | 18,3                    | M18x1,5        | 20,5              | 15,5          | 4,8         |
| K0399.814 | 18,8       | 20,3                    | M20x1,5        | 22,5              | 17,5          | 4,8         |
| K0399.816 | 20,7       | 22,3                    | M22x1,5        | 24,5              | 17,8          | 6,4         |
| K0399.818 | 22,5       | 24,3                    | M24x1,5        | 26,5              | 19,8          | 6,4         |
| K0399.820 | 28         | 30,3                    | M30x2          | 34,5              | 25,8          | 6,4         |
| K0399.822 | 30         | 32,3                    | M32x2          | 36,5              | 27,8          | 6,4         |
| K0399.824 | 31         | 33,3                    | M33x2          | 37,5              | 28,8          | 6,4         |

| 주문 번호     | 드릴 Ø<br>설치 | 설치<br>카운터 싱크 Ø<br>+0,25 | 나사<br>드릴<br>설치 | 최소<br>나사 깊이<br>설치 | 제거<br>드릴<br>Ø | 드릴 깊이<br>제거 |
|-----------|------------|-------------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------|
| K0400.808 | 6,9        | 8,3                     | M8             | 9,5               | 5,5           | 4           |
| K0400.810 | 8,8        | 10,3                    | M10x1,25       | 12,5              | 7,5           | 4,8         |
| K0400.812 | 10,8       | 12,3                    | M10x1,25       | 14,5              | 9,5           | 4,8         |
| K0400.814 | 12,8       | 14,3                    | M14x1,5        | 16,5              | 11,5          | 4,8         |
| K0400.816 | 14,8       | 16,3                    | M16x1,5        | 18,5              | 13,5          | 4,8         |
| K0400.818 | 16,8       | 18,3                    | M18x1,5        | 20,5              | 15,5          | 4,8         |
| K0400.820 | 18,8       | 20,3                    | M20x1,5        | 22,5              | 17,5          | 4,8         |
| K0400.822 | 20,7       | 22,3                    | M22x1,5        | 24,5              | 17,8          | 6,4         |
| K0400.824 | 22,5       | 24,3                    | M24x1,5        | 26,5              | 19,8          | 6,4         |
| K0400.830 | 28         | 30,3                    | M30x2          | 34,5              | 25,8          | 6,4         |