


실링 와셔 및 평면 와셔 Hygienic USIT#

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔는 위생 요건에 부합하는 디자인과 신뢰성이 높은 실링을 통해 공정 산업에서 새로운 청결 표준을 정립합니다. 식품 또는 제약 산업용 기계 및 설비의 많은 제조업체는 제품 영역에서 스크류 체결을 위해 종종 표준 평면 와셔 또는 O링을 사용하고 있습니다. 그러나 세균이나 생물막이 나사 헤드 아래에 세균 군집과 부식으로 형성 될 수 있어 위생적으로 최적화된 디자인이 보장되지 않아 EHEDG를 준수하지 않습니다.

75 EPDM 295(검정색) 및 70 EPDM 253815(흰색)로 완전히 체결된 실링 링이 있는 금속 평면 와셔는 안전하고 완벽한 실링을 보장합니다. 불소화 프리미엄 컴파운드 Fluoroprene® XP 45 소재의 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔는 특히 공격적인 CIP/SIP 세척 온도 및 높은 증기 멸균 온도와 그리스가 함유된 공정 분야에 적합합니다. 이러한 재료는 작동 온도 범위가 더 넓고, 극성 및 비극성 매체와 향료에도 내성이 있습니다.

FDA, EU1935/2004 및 USP Class VI (121 °C) 및 EHEDG 인증과 같은 승인은 Hygienic USIT® 와셔가 식품 및 음료 영역과 제약 산업 등 위생적으로 까다로운 분야에 가장 적합한 선택임을 확인해 줍니다.

재질:

와셔:

스테인리스 스틸 1.4404.

실링 링:

75 EPDM 295 (검정색)

70 EPDM 253815 (흰색)

75 Fluoroprene® XP 45 (청색)

정보:

EHEDG 인증서는 특별히 맞는 육각 헤드 나사 K1492 또는 캡 너트 K1493과 함께 사용하는 경우에만 유효합니다.

경고:

®


액세서리:

Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔는 Hygienic USIT® 라인의 기타 모든 제품과 함께 사용할 수 있습니다.

도면 설명:

1) 중공 없는 실링

도면



실링 와셔 및 평면 와셔 Hygienic USIT#

품목 요약

실링 와셔 및 평면 와셔 Hygienic USIT#

주문 번호	구성품 재질	구성품 색상	D	D1	S	육각 스크류용	적합한 캡 너트
K1491.041	75 EPDM 295	검정	4,1	9,7	1	M4	M4
K1491.051	75 EPDM 295	검정	5,1	10,7	1	M5	M5
K1491.061	75 EPDM 295	검정	6,1	13,1	1	M6	M6
K1491.081	75 EPDM 295	검정	8,1	16,9	1	M8	M8
K1491.101	75 EPDM 295	검정	10,1	21,2	1,5	M10	M10
K1491.121	75 EPDM 295	검정	12,1	25,5	1,5	M12	M12
K1491.161	75 EPDM 295	검정	16,1	33,9	1,5	M16	M16
K1491.042	70 EPDM 253815	흰색	4,1	9,7	1	M4	M4
K1491.052	70 EPDM 253815	흰색	5,1	10,7	1	M5	M5
K1491.062	70 EPDM 253815	흰색	6,1	13,1	1	M6	M6
K1491.082	70 EPDM 253815	흰색	8,1	16,9	1	M8	M8
K1491.102	70 EPDM 253815	흰색	10,1	21,2	1,5	M10	M10
K1491.122	70 EPDM 253815	흰색	12,1	25,5	1,5	M12	M12
K1491.162	70 EPDM 253815	흰색	16,1	33,9	1,5	M16	M16
K1491.044	플루오로프렌 XP 45	청색	4,1	9,7	1	M4	M4
K1491.054	플루오로프렌 XP 45	청색	5,1	10,7	1	M5	M5
K1491.064	플루오로프렌 XP 45	청색	6,1	13,1	1	M6	M6
K1491.084	플루오로프렌 XP 45	청색	8,1	16,9	1	M8	M8
K1491.104	플루오로프렌 XP 45	청색	10,1	21,2	1,5	M10	M10
K1491.124	플루오로프렌 XP 45	청색	12,1	25,5	1,5	M12	M12
K1491.164	플루오로프렌 XP 45	청색	16,1	33,9	1,5	M16	M16