원통형 그립, 플라스틱, 회전형, 수나사



품목 설명/제품 이미지





설명

제품 설명:

원통형 그립은 조립된 상태로 공급되고 핸드 휠, 스풀, 크랭크 등에 조여 고정될 수 있습니다.

원통형 그립과 원추형 모양을 바탕으로 원통형 그립은 촉감이 좋고 손에 쥐기에 편안합니다.

재질:

열가소성 그립.

축, 스틸, 경도 등급 5.8 또는 스테인리스 스틸 1.4404.


표면 마무리:

그립, 검정색. 스틸 부품, 검정 산화 처리. 스테인리스 스틸, 자연적 마무리.

장점:

촉감이 좋고 손에 쥐기에 편안함 핸드 휠 및 크랭크용 그립 다양한 나사 크기 NOVO grip KIPP-Design

도면



품목 요약

주문 번호	나사 종류	구성품 재질	크기	D	D1	D2	L	L1	L2	SW
K1468.104	수나사	스틸	1	M4	14	9	6	40	5	8
K1468.205	수나사	스틸	2	M5	16	11	7,5	49,1	5,1	10
K1468.306	수나사	스틸	3	M6	20	14	9	61,4	6,4	12
K1468.408	수나사	스틸	4	M8	25	18	12	82,5	12,5	15
K1468.2104	수나사	스테인리스 스틸	1	M4	14	9	6	40	5	8
K1468.2205	수나사	스테인리스 스틸	2	M5	16	11	7,5	49,1	5,1	10
K1468.2306	수나사	스테인리스 스틸	3	M6	20	14	9	61,4	6,4	12
K1468.2408	수나사	스테인리스 스틸	4	M8	25	18	12	82,5	12,5	15