

원통형 그립, 플라스틱, 접이식

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

원통형 그립은 조립된 상태로 공급되고 핸드 휠, 스펀, 크랭크 등에 조여 고정될 수 있습니다.

원통형 그립과 원추형 모양을 바탕으로 원통형 그립은 촉감이 좋고 손에 쥐기에 편안합니다.

접이식 그립은 돌출 모서리를 방지하여 부상 위험을 최소화합니다.

재질:

열가소성 그립.

축 스틸 경도 등급 5.8 또는 스테인리스 스틸 1.4404.

클램핑 핀 스틸 스프링 또는 스테인리스 스틸 1.4310.

압축 스프링 스틸 스프링 또는 스테인리스 스틸 1.4568.

표면 마무리:

그립, 검정색.

스틸 부품, 검정 산화 처리.

스테인리스 스틸, 자연적 마무리.

정보:

보어홀 D3은 위치 설정 구멍으로 사용됩니다.

장점:

촉감이 좋고 손에 쥐기에 편안함

돌출 모서리 방지


핸드 휠 및 크랭크용 그립

다양한 나사 크기

NOVO grip KIPP-Design

원통형 그립, 플라스틱, 접이식

도면



품목 요약

원통형 그립, 플라스틱, 접이식

주문 번호	구성품 재질	크기	A	A1	D	D1	D2	D3	H	L	L1	L3	T
K1469.104	스틸	1	8	4,3	M4	14	13	2,5	14,5	35	40	47	4,5
K1469.205	스틸	2	10	5,3	M5	16	16	3,5	18	44	49	58	4,5
K1469.306	스틸	3	12,5	6,5	M6	20	20	4,5	22,5	55	59,5	71,5	6
K1469.408	스틸	4	16	9	M8	25	26	5,5	29	70	83	98	6,5
K1469.1104	스테인리스 스틸	1	8	4,3	M4	14	13	2,5	14,5	35	40	47	4,5
K1469.1205	스테인리스 스틸	2	10	5,3	M5	16	16	3,5	18	44	49	58	4,5
K1469.1306	스테인리스 스틸	3	12,5	6,5	M6	20	20	4,5	22,5	55	59,5	71,5	6
K1469.1408	스테인리스 스틸	4	16	9	M8	25	26	5,5	29	70	83	98	6,5

