



타입	K1529.180	K1529.1180
비상 정지 (2 상시 닫힘)	없음	
푸시 버튼 (1 체인저)		
LED 적색/녹색		
비상 정지	-	1-42V AC/DC 최대 100mA
푸시 버튼	24V AC/DC 최대 1.5A	
작동 전압 LED	24 V DC	
연결 타입	8핀식 / M12x1	12핀식 / M12x1
커넥터 할당 (커넥터 쪽 모습)		
	1) 흰색(WH) 2) 갈색(BN) 3) 녹색(GN) 4) 황색(YE) 5) 회색(GY) 6) 분홍색(PK) 7) 청색(BU) 8) 적색(RD)	1) 갈색(BN) 2) 청색(BU) 3) 흰색(WH) 4) 녹색(GN) 5) 분홍색(PK) 6) 황색(YE) 7) 검은색(BK) 8) 회색(GY) 9) 적색(RD) 10) 보라색(VT) 11) 회색/분홍색(GY/PK) 12) 적색/청색(RD/BU)