


스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플라스틱 편심 레버 있

01
품목 설명/제품 이미지



설명

표면 마무리:

스틸 버전:

나사 슬리브, 검정 산화 처리.

잠금 핀, 경화, 연마 및 검정 산화 처리.

스테인리스 스틸 버전:

나사 슬리브, 자연적 마무리.

잠금 핀, 연마 및 자연적 마무리.

핸들, 검정색 또는 신호등 빨강 RAL3020.

정보:

인덱스 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하게 되는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다. 이 인덱스 플런저의 경우 편심 레버를 이용하여 풀립니다. 레버가 편심의 사점 위로 이동하면 인덱스 플런저가 풀린 상태를 유지합니다.

인체 공학적 편심 그림으로 약간의 힘으로 쉽게 다룰 수 있습니다.

온도 범위:

IEC 216에 따른 연속 사용 온도, 최대 160 C.

단기 사용 온도, 최대 250 C.

장점:

단순하고 빠른 조작.

고온 사용에 적합.

통합된 래칭 기능 있음.

요청 시:

특수 설계 버전.

액세서리:


스페이서 링 K0665.

인덱스 플런저용 포지셔닝 부싱 K1290.

브레이싱 부품 K0638.

스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플라스틱 편심 레버 있

도면



품목 요약

주문 번호	본체 재질	구성품 색상	타입	A	A1	B	B1	D	D1	스트로크 S	L	L1	L2	L3	SW1	F x 30°	시작 탄성 F1 약.	탄성 종료 NF2 약.
K1584.8105	스틸	검정	A	31,7	41,7	17,9	12,9	5	M10x1	5	39	17	7	15	13	1,3	5	12
K1584.8206	스틸	검정	A	31,6	41,7	17,9	12,9	6	M12x1,5	6	44	20	8	17	14	1,8	6	14
K1584.8308	스틸	검정	A	55,5	67,8	26,9	19,4	8	M16x1,5	8	56,9	26	10	23	19	2,3	15	35
K1584.8410	스틸	검정	A	53,4	67,8	26,9	19,4	10	M20x1,5	10	62,9	28	12	25	22	2,8	15	34
K1584.8105154	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	A	31,7	41,7	17,9	12,9	5	M10x1	5	39	17	7	15	13	1,3	5	12
K1584.8206154	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	A	31,6	41,7	17,9	12,9	6	M12x1,5	6	44	20	8	17	14	1,8	6	14
K1584.8308154	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	A	55,5	67,8	26,9	19,4	8	M16x1,5	8	56,9	26	10	23	19	2,3	15	35
K1584.8410154	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	A	53,4	67,8	26,9	19,4	10	M20x1,5	10	62,9	28	12	25	22	2,8	15	34
K1584.18105	스테인레스 스틸	검정	A	31,7	41,7	17,9	12,9	5	M10x1	5	39	17	7	15	13	1,3	5	12
K1584.18206	스테인레스 스틸	검정	A	31,6	41,7	17,9	12,9	6	M12x1,5	6	44	20	8	17	14	1,8	6	14
K1584.18308	스테인레스 스틸	검정	A	55,5	67,8	26,9	19,4	8	M16x1,5	8	56,9	26	10	23	19	2,3	15	35
K1584.18410	스테인레스 스틸	검정	A	53,4	67,8	26,9	19,4	10	M20x1,5	10	62,9	28	12	25	22	2,8	15	34
K1584.18105154	스테인레스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	A	31,7	41,7	17,9	12,9	5	M10x1	5	39	17	7	15	13	1,3	5	12
K1584.18206154	스테인레스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	A	31,6	41,7	17,9	12,9	6	M12x1,5	6	44	20	8	17	14	1,8	6	14
K1584.18308154	스테인레스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	A	55,5	67,8	26,9	19,4	8	M16x1,5	8	56,9	26	10	23	19	2,3	15	35
K1584.18410154	스테인레스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	A	53,4	67,8	26,9	19,4	10	M20x1,5	10	62,9	28	12	25	22	2,8	15	34