

# 도어 스톱, 플라스틱 알루미늄 프로파일용, 완충 장치 또는 자기 잠금장치가 있음

품목 설명/제품 이미지



## 설명

### 재질:

PA 도어 스톱, 유리 섬유 강화.  
EPDM 완충 장치.  
스틸 소재 고정 플레이트.  
아연 다이캐스트 홈 고정장치.  
스틸 소재 나사.  
PA 고정 부품, 유리 섬유 강화.

### 표면 마무리:

스틸, 아연 도금 처리.

### 공급 내역:

완충 장치가 있는 도어 스톱:  
도어 스톱 1개,  
홈 고정장치 1개,  
나사 ISO 7991 - M5x14 1개,  
고정 부품 1개.

### 자기 잠금장치가 있는 도어 스톱:


도어 스톱 1개,  
고정 플레이트 1개,  
홈 고정장치 1개,  
나사 ISO 7991 - M5x14 2개,  
고정 부품 1개.

### 액세서리:


도어 스톱은 알루미늄 프로파일로 구성된 도어 또는 플랩을 완충하거나 자기적으로 닫는데 사용할 수 있습니다.



## 도어 스톱, 플라스틱 알루미늄 프로파일용, 완충 장치 또는 자기 잠금장치가 있음 품목 설명/제품 이미지



## 도어 스톱, 플라스틱 알루미늄 프로파일용, 완충 장치 또는 자기 잠금장치가 있음 도면



### 품목 요약

#### 도어 스톱, 플라스틱, 알루미늄 프로파일용, 완충 장치 또는 자기 잠금장치가 있음

주문 번호	모델 1	타입	구성품	재질	표면	구성품	B	B1	B2	D	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	L3	L4	BN=슬롯 너비	경도, 쇼어
K1633.0	완충 장치 포함	A	EPDM	-	40	15	-	M5	19	4,5	5	-	53,5	20/22,5	12	5	-	8/10	-	-	-
K1633.1	자기 잠금장치 포함	B	스틸	아연 도금	40	-	36	M5	19	4,5	-	2,5	53,5	20/22,5	12	3	30	8/10	70	-	-

**도어 스톱, 플라스틱 알루미늄 프로파일용, 완충 장치 또는 자기 잠금장치가 있음**  
품목 요약

---