


스테인레스 스틸 소재 압력 래치

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

압력 래치는 장치 또는 폴랩을 빠르고 간단하게 교체하고 잠그는 데 사용됩니다.

공구 없이 클램핑할 수 있어 준비 시간이 단축됩니다.

재질:

스테인리스 스틸 소재 하우징 및 푸시 버튼.

표면 마무리:

하우징 및 푸시 버튼, 자연적 마무리.

정보:

플레이트 두께 3~10mm용 타입 A.

플레이트 두께 3~27mm용 타입 B.

고정력이 초과되면 플레이트 사이에 0.1mm 이상의 간격이 생깁니다.

액추에이션 원리:

버튼을 누르지 말고 압력 래치를 클램핑 핀 위에 놓아 압력 래치가 클램핑되도록 하십시오.

이를 풀려면 버튼을 누르고 압력 래치를 당겨 빼내십시오.

이용:

두께가 3~10mm인 플레이트용 스페이서 링과 결합한 타입 A 조립방식.

두께가 10~27mm인 플레이트용 타입 B 조립방식.

경고:

표기된 추출력은 클램핑 핀 K1564를 사용한 경우에 한해 적용됩니다.

액세서리:

스페이서 링 K1563.


클램핑 핀 K1564.

도면 설명:

1) 플레이트

스테인레스 스틸 소재 압력 래치

도면



품목 요약

주문 번호	타입	모델 1	D	D2	D3	D4	H	H1	L	M	SW	T	지탱력 N	장력 N	전단 강도 kN	추출력 F kN	온도 저항
K1562.12	B	헤드 없음	6	19	11	20	23	19,5	9,5	M16X1	17	10-27	100	6	1,1	0,25	≤180 °C