

나사 고정형 탁상용 스탠드

품목 설명/제품 이미지

**설명****재질:**

알루미늄 재질.
아크릴 유리.

표면 마무리:

정방형 프로필.
투명 아크릴판.

정보:

전체 높이: 1025mm
창구 높이: 145mm
프레임 폭: 900mm
바닥 길이 각: 72x60mm

알루미늄 프레임 및 투명 아크릴판 삽입 구성의 탁상용 스탠드.
견고한 설계로 다용도 사용가능.

정방형 프로필, 상부 프레임 개방형.
투명아크릴 850x850mm, 두께 4mm.

이용:

소매상 / 약국
식료품점 / 계산대 영역
의료시설 / 대기실
리셉션 창구 / 입구 영역

요청 시:

특수 사이즈.
천장판 나사 고정형.
벽판 나사 고정형.

품목 요약

나사 고정형 탁상용 스탠드

주문 번호	설명
K1081.12	탁상용 스탠드