

스냅 잠금장치, 플라스틱, 접이식 그립, B형, 비잠금형

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
PC/ABS

표면 마무리:
하우징, 검은색, 흰색 혹은 베이지색.
그립, 검은색, 흰색 혹은 베이지색.

정보:
본 걸쇠는 오목한 그립을 통해 문, 덮개, 후드에 매립형으로 설치할 수 있도록 설계됨.
4가지 크기의 다양한 문 패널이 포함됨. 잠금형 옵션을 통해 더욱 더 안전하게.
사전 장착된 그립을 통한 덜컹거림 방지.
인화성(플라스틱에 적용):UL94-HB 열거됨.너트 조임시 최대 토크: 2 Nm.

액추에이션 원리:
그립을 당기면 잠금장치가 풀려 도어를 열 수 있습니다.
도어를 눌러 닫으면 자동으로 잠기게 됩니다.
잠금장치는 후면에서도 작동할 수 있습니다.

이용:
-자동차 산업
-의료 기술
-기계 공학
-보트 및 선박 제조
-항공 및 우주 산업
-가구 산업


조립:
1. 도면에 따라 장착 컷아웃을 만듭니다.
2. 장착용 브래킷을 부착합니다.
3. 장착부품을 사용하여 후면에서 고정합니다.

공급 내역:
장착 브래킷, 알맞은 나사(M5), 장착 바스켓은 배달 범위에 포함되지 않음.장착 바스켓을 위한 나사 (M5)는 배달 범위에 포함되지 않음.

도면 설명:
1) 도어 패널
2) 프레임
3) 그립
4) 장착용 브래킷
5) 장착 고정장치 높이(표 H7 참고)
6) 장착 컷아웃

스냅 잠금장치, 플라스틱, 접이식 그립, B형, 비잠금형

도면



품목 요약

주문 번호	타입	형태 타입	본체 색상	구성품 색상	A	B	B1	B2	D	D1	D2	H	H1	H2
K1651.2002356000	B	비잠금식	검정	검정	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
K1651.2007356000	B	비잠금식	검정	검정	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
K1651.2012356000	B	비잠금식	검정	검정	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
K1651.2017356000	B	비잠금식	검정	검정	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
K1651.2002356022	B	비잠금식	흰색	흰색	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
K1651.2007356022	B	비잠금식	흰색	흰색	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
K1651.2012356022	B	비잠금식	흰색	흰색	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
K1651.2017356022	B	비잠금식	흰색	흰색	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
K1651.2002356033	B	비잠금식	베이지	베이지	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
K1651.2007356033	B	비잠금식	베이지	베이지	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
K1651.2012356033	B	비잠금식	베이지	베이지	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
K1651.2017356033	B	비잠금식	베이지	베이지	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
K1651.2002356001	B	비잠금식	검정	크롬 플레이트	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
K1651.2007356001	B	비잠금식	검정	크롬 플레이트	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
K1651.2012356001	B	비잠금식	검정	크롬 플레이트	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4
K1651.2017356001	B	비잠금식	검정	크롬 플레이트	28	60	40	5,2	50	50	5,5	35,5	35	4

주문 번호	타입	구성품 색상	H3	H4	H5	H6	H7	L	L1	L2	L3	F=지탱력(N)	당김 힘 F1 N	온도 범위 °C	S=도어 두께(mm)	스크류
K1651.2002356000	B	검정	22	26,2	23	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30에서 60	2-7	M5X16
K1651.2007356000	B	검정	22	26,2	23	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30에서 60	7-12	M5X20
K1651.2012356000	B	검정	22	26,2	23	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30에서 60	12-17	M5X16
K1651.2017356000	B	검정	22	26,2	23	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30에서 60	17-22	M5X20
K1651.2002356022	B	흰색	22	26,2	23	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30에서 60	2-7	M5X16
K1651.2007356022	B	흰색	22	26,2	23	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30에서 60	7-12	M5X20
K1651.2012356022	B	흰색	22	26,2	23	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30에서 60	12-17	M5X16
K1651.2017356022	B	흰색	22	26,2	23	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30에서 60	17-22	M5X20
K1651.2002356033	B	베이지	22	26,2	23	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30에서 60	2-7	M5X16
K1651.2007356033	B	베이지	22	26,2	23	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30에서 60	7-12	M5X20
K1651.2012356033	B	베이지	22	26,2	23	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30에서 60	12-17	M5X16
K1651.2017356033	B	베이지	22	26,2	23	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30에서 60	17-22	M5X20
K1651.2002356001	B	크롬 플레이트	22	26,2	23	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30에서 60	2-7	M5X16

스냅 잠금장치, 플라스틱, 접이식 그립, B형, 비잠금형

품목 요약

주문 번호	타입	구성품 색상	H3	H4	H5	H6	H7	L	L1	L2	L3	F=지탱력(N)	당김 힘 F1 N	온도 범위 °C	S=도어 두께(mm)	스크류
K1651.2007356001	B	크롬 플레이트	22	26,2	23	39,2	14	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30에서 60	7-12	M5X20
K1651.2012356001	B	크롬 플레이트	22	26,2	23	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30에서 60	12-17	M5X16
K1651.2017356001	B	크롬 플레이트	22	26,2	23	39,2	3,8	42,9	3,8	12,7	7,2	270	50	-30에서 60	17-22	M5X20