

미니 후크 클램프 타입 D

품목 설명/제품 이미지



설명


재질:
단강, 열 처리.

표면 마무리:
검정 산화.

정보:
스탠다드 클램핑력과 조임 토크는 명시된 클램핑력(H5) 범위안에 유효합니다.

장점:
가장 좁은 공간에서도 사용 가능한 컴팩트한 디자인
다양한 버전과 크기


액세서리:
후크 클램프시트 K0017.
후크 클램프시트 K0851.
조인트 바 K0018.



클램핑 높이는 후크 홀더와
조인트 바를 사용하여 상황에
맞게 조절할 수 있습니다.

미니 후크 클램프 타입 D

도면



품목 요약

주문 번호	타입	D	D1	D2	H	H1	H2	H4	H5 max. 클램핑 범위	B	L	R	소켓 캡 스크류 DIN 912	조임 토크 max. Nm	F max. kN
K0014.404118	D	10	14	M4	37	24,5	14,5	7,5	3	8	14	18	M4x30	2,7	2
K0014.406122	D	12	16	M5	44	30,5	17,5	9,5	4	10	17	22	M6x35	7	3,5