

## 암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스틸 나사 인서트 청색 피막 처리

품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 재질:

그립 레버, 아연 다이캐스팅 DIN EN 12844.  
스틸 부품, 경도 등급 5.8.

#### 표면 마무리:

플라스틱 코팅 그립 레버.  
스틸 부품, 청색 피막처리.

#### 정보:

스탠다드 색상:  
오렌지 RAL 2004, 실버 메탈릭.

#### 요청 시:


기타 수나사, 색상 및 특수 설계 버전.  
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.

# 암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스틸 나사 인서트 청색 피막 처리

품목 설명/제품 이미지



## 도면



## 품목 요약

### 암나사 클램핑 레버

| 주문 번호      | 본체 색상           | 표면<br>기본 몸체 | 크기 | X  | T | D  | D1 | D2 | H    | H1 | H2   | H3 | H4 | A  | A1 | B | 톱니 수 |
|------------|-----------------|-------------|----|----|---|----|----|----|------|----|------|----|----|----|----|---|------|
| K1659.0032 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 플라스틱 코팅     | 0  | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16   |
| K1659.0033 | 실버 메탈릭          | 플라스틱 코팅     | 0  | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16   |
| K1659.0042 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 플라스틱 코팅     | 0  | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16   |
| K1659.0043 | 실버 메탈릭          | 플라스틱 코팅     | 0  | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16   |
| K1659.0052 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 플라스틱 코팅     | 0  | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16   |
| K1659.0053 | 실버 메탈릭          | 플라스틱 코팅     | 0  | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16   |
| K1659.1042 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 플라스틱 코팅     | 1  | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16   |
| K1659.1043 | 실버 메탈릭          | 플라스틱 코팅     | 1  | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4  | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16   |

# 암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스틸 나사 인서트 청색 피막 처리 품목 요약

| 주문 번호      | 본체 색상           | 표면<br>기본 몸체 | 크기 | X   | T  | D    | D1   | D2   | H    | H1  | H2   | H3   | H4   | A   | A1   | B   | 톱니 수 |
|------------|-----------------|-------------|----|-----|----|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|------|-----|------|
| K1659.1052 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 플라스틱 코팅     | 1  | M5  | 9  | 10   | 13   | 14   | 24,5 | 4   | 14,5 | 31   | 34   | 40  | 47   | 7   | 16   |
| K1659.1053 | 실버 메탈릭          | 플라스틱 코팅     | 1  | M5  | 9  | 10   | 13   | 14   | 24,5 | 4   | 14,5 | 31   | 34   | 40  | 47   | 7   | 16   |
| K1659.1062 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 플라스틱 코팅     | 1  | M6  | 9  | 10   | 13   | 14   | 24,5 | 4   | 14,5 | 31   | 34   | 40  | 47   | 7   | 16   |
| K1659.1063 | 실버 메탈릭          | 플라스틱 코팅     | 1  | M6  | 9  | 10   | 13   | 14   | 24,5 | 4   | 14,5 | 31   | 34   | 40  | 47   | 7   | 16   |
| K1659.2062 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 플라스틱 코팅     | 2  | M6  | 12 | 13,5 | 18,5 | 19   | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65  | 74,5 | 9,5 | 20   |
| K1659.2063 | 실버 메탈릭          | 플라스틱 코팅     | 2  | M6  | 12 | 13,5 | 18,5 | 19   | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65  | 74,5 | 9,5 | 20   |
| K1659.2082 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 플라스틱 코팅     | 2  | M8  | 12 | 13,5 | 18,5 | 19   | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65  | 74,5 | 9,5 | 20   |
| K1659.2083 | 실버 메탈릭          | 플라스틱 코팅     | 2  | M8  | 12 | 13,5 | 18,5 | 19   | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65  | 74,5 | 9,5 | 20   |
| K1659.3082 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 플라스틱 코팅     | 3  | M8  | 14 | 16   | 21   | 22   | 37   | 10  | 24   | 54,5 | 58,5 | 80  | 91   | 11  | 22   |
| K1659.3083 | 실버 메탈릭          | 플라스틱 코팅     | 3  | M8  | 14 | 16   | 21   | 22   | 37   | 10  | 24   | 54,5 | 58,5 | 80  | 91   | 11  | 22   |
| K1659.3102 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 플라스틱 코팅     | 3  | M10 | 14 | 16   | 21   | 22   | 37   | 10  | 24   | 54,5 | 58,5 | 80  | 91   | 11  | 22   |
| K1659.3103 | 실버 메탈릭          | 플라스틱 코팅     | 3  | M10 | 14 | 16   | 21   | 22   | 37   | 10  | 24   | 54,5 | 58,5 | 80  | 91   | 11  | 22   |
| K1659.4102 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 플라스틱 코팅     | 4  | M10 | 17 | 19   | 27   | 27,5 | 43   | 10  | 27   | 63   | 67,5 | 95  | 109  | 13  | 24   |
| K1659.4103 | 실버 메탈릭          | 플라스틱 코팅     | 4  | M10 | 17 | 19   | 27   | 27,5 | 43   | 10  | 27   | 63   | 67,5 | 95  | 109  | 13  | 24   |
| K1659.4122 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 플라스틱 코팅     | 4  | M12 | 17 | 19   | 27   | 27,5 | 43   | 10  | 27   | 63   | 67,5 | 95  | 109  | 13  | 24   |
| K1659.4123 | 실버 메탈릭          | 플라스틱 코팅     | 4  | M12 | 17 | 19   | 27   | 27,5 | 43   | 10  | 27   | 63   | 67,5 | 95  | 109  | 13  | 24   |
| K1659.5122 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 플라스틱 코팅     | 5  | M12 | 23 | 23   | 31   | 32   | 49   | 12  | 31,5 | 73   | 77,5 | 110 | 126  | 15  | 26   |
| K1659.5123 | 실버 메탈릭          | 플라스틱 코팅     | 5  | M12 | 23 | 23   | 31   | 32   | 49   | 12  | 31,5 | 73   | 77,5 | 110 | 126  | 15  | 26   |
| K1659.5162 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 플라스틱 코팅     | 5  | M16 | 23 | 23   | 31   | 32   | 49   | 12  | 31,5 | 73   | 77,5 | 110 | 126  | 15  | 26   |
| K1659.5163 | 실버 메탈릭          | 플라스틱 코팅     | 5  | M16 | 23 | 23   | 31   | 32   | 49   | 12  | 31,5 | 73   | 77,5 | 110 | 126  | 15  | 26   |