

클램핑 조우 세트_종류

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
단강.

표면 마무리:
검정 산화.

정보:
A형


K1008.0012

M12용 고정 클로, 육각 헤드 스크류 M12x55, 품질 12.9, 클램핑 도구용 와셔.

K1008.0016

M16용 고정 클로, 육각 헤드 스크류 M16x60, 품질 12.9, 램핑 도구용 와셔.

도면



품목 요약

주문 번호	타입	형태 타입	B	B1	D	L	L1
K1008.0012	A	슬롯 너트 없음	40	12,8	M12	115	67,2
K1008.0016	A	슬롯 너트 없음	40	16,8	M16	115	67,2