

솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 표준 사양

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

강판 소재의 하우징 및 림, 솔리드 고무 포함 휠, 강관 허브

표면 마무리:


하우징 및 림, 프레스됨. 턴테이블 및 볼 보호 장치에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징. 롤러 베어링 포함 휠.

정보:

휠 축, 나사 체결됨.

솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 표준 사양

도면



품목 요약

솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 표준 사양

주문 번호	설명	모델 1	휠 베어링	A	B	B1	B2	B3	D	D1	L	L1	H	R	지탱력 kg
K1761.080251	고정 캐스터	로킹 시스템 미포함	롤러 베어링	-	25	-	60	85	80	9	100	80	102	-	50
K1761.100301	고정 캐스터	로킹 시스템 미포함	롤러 베어링	-	30	-	60	85	100	9	100	80	125	-	70
K1761.125381	고정 캐스터	로킹 시스템 미포함	롤러 베어링	-	37,5	-	60	85	125	9	100	80	150	-	100
K1761.160401	고정 캐스터	로킹 시스템 미포함	롤러 베어링	-	40	75	80	110	160	11	140	105	195	-	135
K1761.200501	고정 캐스터	로킹 시스템 미포함	롤러 베어링	-	50	75	80	110	200	11	140	105	235	-	205

솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 표준 사양

품목 요약

주문 번호	설명	모델 1	휠 베어링	A	B	B1	B2	B3	D	D1	L	L1	H	R	지탱력 kg
K1761.08025	스위벨 캐스터	로킹 시스템 미포함	롤러 베어링	38	25	-	60	85	80	9	100	80	102	78	50
K1761.10030	스위벨 캐스터	로킹 시스템 미포함	롤러 베어링	36	30	-	60	85	100	9	100	80	125	86	70
K1761.12538	스위벨 캐스터	로킹 시스템 미포함	롤러 베어링	40	37,5	-	60	85	125	9	100	80	150	102,5	100
K1761.16040	스위벨 캐스터	로킹 시스템 미포함	롤러 베어링	60	40	75	80	110	160	11	140	105	195	140	135
K1761.20050	스위벨 캐스터	로킹 시스템 미포함	롤러 베어링	65	50	75	80	110	200	11	140	105	235	165	205
K1761.080252	스위벨 캐스터	stop-fix 로킹 시스템 포함	롤러 베어링	38	25	-	60	85	80	9	100	80	102	78	50
K1761.100302	스위벨 캐스터	stop-fix 로킹 시스템 포함	롤러 베어링	36	30	-	60	85	100	9	100	80	125	86	70
K1761.125382	스위벨 캐스터	stop-fix 로킹 시스템 포함	롤러 베어링	40	37,5	-	60	85	125	9	100	80	150	102,5	100
K1761.160402	스위벨 캐스터	stop-fix 로킹 시스템 포함	롤러 베어링	60	40	75	80	110	160	11	140	105	195	140	135
K1761.200502	스위벨 캐스터	stop-fix 로킹 시스템 포함	롤러 베어링	65	50	75	80	110	200	11	140	105	235	165	205