

솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 표준 사양

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

강판 소재의 하우징 및 림, 솔리드 고무 포함 휠, 강관 허브

표면 마무리:


하우징 및 림, 프레스됨. 턴테이블 및 볼 보호 장치에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징. 롤러 베어링 포함 휠.

정보:

휠 축, 나사 체결됨.

도면


스위벨 캐스터



솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 표준 사양

도면

턴테이블 베어링:



품목 요약

주문 번호	모델 1	휠 베어링	A	B	B1	B2	B3	D	D1	L	L1	H	R	지탱력 kg
K1761.08025	로킹 시스템 미포함	롤러 베어링	38	25	-	60	85	80	9	100	80	102	78	50
K1761.10030	로킹 시스템 미포함	롤러 베어링	36	30	-	60	85	100	9	100	80	125	86	70
K1761.12538	로킹 시스템 미포함	롤러 베어링	40	37,5	-	60	85	125	9	100	80	150	102,5	100
K1761.16040	로킹 시스템 미포함	롤러 베어링	60	40	75	80	110	160	11	140	105	195	140	135
K1761.20050	로킹 시스템 미포함	롤러 베어링	65	50	75	80	110	200	11	140	105	235	165	205