

가황 탄성 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 표준 사양

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

강판 하우징, 가황 처리된 탄성 솔리드 고무 타이어 포함 PA 6 소재 휠 본체

표면 마무리:


하우징, 프레스뮴. 롤러 베어링 포함 휠.

정보:

휠 축, 나사 체결됨. 충격 및 진동에 강한 휠.

도면

고정 캐스터



품목 요약

주문 번호	설명	모델 1	휠 베어링	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	지탱력 kg
K1762.100371	고정 캐스터	로킹 시스템 미포함	롤러 베어링	32	-	60	85	100	9	125	100	80	170
K1762.125371	고정 캐스터	로킹 시스템 미포함	롤러 베어링	37	-	60	85	125	9	150	100	80	200
K1762.160501	고정 캐스터	로킹 시스템 미포함	롤러 베어링	50	75	80	110	160	11	195	140	105	350
K1762.200501	고정 캐스터	로킹 시스템 미포함	롤러 베어링	50	75	80	110	200	11	235	140	105	400

가황 탄성 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 표준 사양 품목 요약
