

## 위생 분야용 스위벨 캐스터

### 품목 설명/제품 이미지



#### 설명

**재질:**

강판 소재 하우징.  
고급 열가소성 폴리우레탄 소재 휠.  
고급 폴리아미드 소재 휠 본체.

**표면 마무리:**

하우징, 프레스됨. 턴테이블에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징. 슬라이딩 베어링 포함 휠.

**정보:**

휠 축, 나사 체결됨.  
마운팅 플레이트 포함 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터.

**이용:**

화물이 엄격한 위생 규정이 있는 지역에서 낮은 소음으로 최대 용이하게 운반될 수 있습니다.


**온도 범위:**

-20 °C - +70 °C

## 위생 분야용 스위벨 캐스터

도면

스위벨 캐스터



## 품목 요약

| 주문 번호          | 설명      | 휠 베어링    | A  | B  | B1 | B2 | B3  | D   | D1 | H   | L   | L1  | L2 | R     | 지탱력<br>kg |
|----------------|---------|----------|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-------|-----------|
| K1775.11100035 | 스위벨 캐스터 | 슬라이딩 베어링 | 36 | 35 | 60 | 55 | 85  | 100 | 9  | 125 | 100 | 80  | 76 | 86    | 200       |
| K1775.11125040 | 스위벨 캐스터 | 슬라이딩 베어링 | 40 | 40 | 60 | 55 | 85  | 125 | 9  | 150 | 100 | 80  | 76 | 102,5 | 250       |
| K1775.11160045 | 스위벨 캐스터 | 슬라이딩 베어링 | 60 | 45 | 80 | 75 | 110 | 160 | 11 | 195 | 140 | 105 | -  | 140   | 400       |
| K1775.11200050 | 스위벨 캐스터 | 슬라이딩 베어링 | 65 | 50 | 80 | 75 | 110 | 200 | 11 | 235 | 140 | 105 | -  | 165   | 400       |

