

스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 타입 B, 잠금 바 캡 없음, 너트 있음

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게 됩니다. 락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.

재질:

- 1.4308. 잠금 바
- 1.4305. 나사 슬리브 및 잠금 핀
- 1.4310. 압축 스프링

표면 마무리:

자연적으로 마무리된 나사 슬리브 및 잠금 바.
 잠금 핀, 연마 및 자연적 마무리.
 자연적으로 마무리된 압축 스프링.

장점:

잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옵니다.
 수나사로 조립.


요청 시:

스페셜 버전.

액세서리:

- 브레이싱 부품 K0638.
- 포지셔닝 부상 K1290, K1839, K1840.

도면



품목 요약

주문 번호	타입	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K1673.1050410	B	4	M10	10	38,5	25	20	9	3	6	17	1	8	14
K1673.10504101	B	4	M10x1	10	38,5	25	20	9	3	6	17	1	8	14
K1673.1050510	B	5	M10	10	38,5	25	20	9	3	6	17	1,3	8	14
K1673.10505101	B	5	M10x1	10	38,5	25	20	9	3	6	17	1,3	8	14
K1673.1050610	B	6	M10	10	38,5	25	20	9	3	6	17	1,8	8	14

스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 타입 B, 잠금 바 캡 없음, 너트 있음

품목 요약

주문 번호	타입	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K1673.10506101	B	6	M10x1	10	38,5	25	20	9	3	6	17	1,8	8	14
K1673.1050512	B	5	M12	12	47,4	30	25	10,8	3,6	8	19	1,3	8	15
K1673.10505121	B	5	M12x1,5	12	47,4	30	25	10,8	3,6	8	19	1,3	8	15
K1673.1050612	B	6	M12	12	47,4	30	25	10,8	3,6	8	19	1,8	8	15
K1673.10506121	B	6	M12x1,5	12	47,4	30	25	10,8	3,6	8	19	1,8	8	15
K1673.1050812	B	8	M12	12	47,4	30	25	10,8	3,6	8	19	2,3	8	15
K1673.10508121	B	8	M12x1,5	12	47,4	30	25	10,8	3,6	8	19	2,3	8	15
K1673.1050616	B	6	M16	16	61,2	40	32	14,4	4,8	10	24	1,8	15	35
K1673.10506161	B	6	M16x1,5	16	61,2	40	32	14,4	4,8	10	24	1,8	15	35
K1673.1050816	B	8	M16	16	61,2	40	32	14,4	4,8	10	24	2,3	15	35
K1673.10508161	B	8	M16x1,5	16	61,2	40	32	14,4	4,8	10	24	2,3	15	35
K1673.1051016	B	10	M16	16	61,2	40	32	14,4	4,8	10	24	2,8	15	35
K1673.10510161	B	10	M16x1,5	16	61,2	40	32	14,4	4,8	10	24	2,8	15	35
K1673.1050820	B	8	M20	20	71	50	35	18	6	12	30	2,3	20	60
K1673.10508201	B	8	M20x1,5	20	71	50	35	18	6	12	30	2,3	20	60
K1673.1051020	B	10	M20	20	71	50	35	18	6	12	30	2,8	20	60
K1673.10510201	B	10	M20x1,5	20	71	50	35	18	6	12	30	2,8	20	60
K1673.1051220	B	12	M20	20	71	50	35	18	6	12	30	3	20	60
K1673.10512201	B	12	M20x1,5	20	71	50	35	18	6	12	30	3	20	60