

후크 클램프, 플랜지 있음, 확장형 고정 클로 있음

품목 설명/제품 이미지






설명

재질:
단강.

표면 마무리:
열 처리/검정 산화.

도면



후크 클램프, 플랜지 있음, 확장형 고정 클로 있음

품목 요약

후크 클램프, 플랜지 있음, 확장형 고정 클로 있음

주문 번호	C	D	D1	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	P	R	R1	SW	클램핑력 kN
K0013.506	M6	M6	20	56	60	53	10,5	9	11	8	8	10	30	17	4,5
K0013.508	M6	M8	20	56	60	53	10,5	9	11	8	8	10	30	17	4,5
K0013.510	M8	M10	25	72	79	67	12,5	12	15	10	10	12,5	40	19	6,5
K0013.512	M10	M12	32	88	96	82	16,5	18	17	12	12	16,5	50	27	11,8