

보우 그립 알루미늄 원형

품목 설명/제품 이미지

19"



설명

재질:
알루미늄.

표면 마무리:
천연 또는 검정 산화 처리

주문 정보:
고정 재료와 엔드 와셔는 별도로 주문하십시오.

조립:
윗 부분으로부터.


액세서리:
엔드 와셔 K0201.

보우 그립 알루미늄 원형

품목 설명/제품 이미지



도면



품목 요약

보우 그립 알루미늄 원형

주문 번호	본체 색상	A	B	D	H	L	T	하중 N	주문 번호. 엔드 와셔
K0201.032041	검정	32	8	M4	32	40	10	500	K0201.4
K0201.055041	검정	55	8	M4	32	63	10	500	K0201.4
K0201.064041	검정	64	8	M4	32	72	10	500	K0201.4
K0201.076041	검정	76	8	M4	32	84	10	500	K0201.4
K0201.088041	검정	88	8	M4	32	96	10	500	K0201.4
K0201.096041	검정	96	8	M4	32	104	10	500	K0201.4
K0201.098041	검정	98	8	M4	32	106	10	500	K0201.4
K0201.100041	검정	100	8	M4	32	108	10	500	K0201.4
K0201.102041	검정	102	8	M4	32	110	10	500	K0201.4
K0201.120041	검정	120	8	M4	32	128	10	500	K0201.4
K0201.136041	검정	136	8	M4	32	144	10	500	K0201.4
K0201.055051	검정	55	10	M5	40	65	10	500	K0201.1
K0201.064051	검정	64	10	M5	40	74	10	500	K0201.1
K0201.076051	검정	76	10	M5	40	86	10	500	K0201.1
K0201.088051	검정	88	10	M5	40	98	10	500	K0201.1
K0201.096051	검정	96	10	M5	40	106	10	500	K0201.1
K0201.098051	검정	98	10	M5	40	108	10	500	K0201.1
K0201.100051	검정	100	10	M5	40	110	10	500	K0201.1
K0201.102051	검정	102	10	M5	40	112	10	500	K0201.1
K0201.120051	검정	120	10	M5	40	130	10	500	K0201.1
K0201.136051	검정	136	10	M5	40	146	10	500	K0201.1
K0201.140051	검정	140	10	M5	40	150	10	500	K0201.1
K0201.160051	검정	160	10	M5	40	170	10	500	K0201.1
K0201.180051	검정	180	10	M5	40	190	10	500	K0201.1

보우 그립 알루미늄 원형

품목 요약

주문 번호	본체 색상	A	B	D	H	L	T	하중 N	주문 번호. 엔드 와셔
K0201.200051	검정	200	10	M5	40	210	10	500	K0201.1
K0201.235051	검정	235	10	M5	40	245	10	500	K0201.1
K0201.250051	검정	250	10	M5	40	260	10	500	K0201.1
K0201.300051	검정	300	10	M5	40	310	10	500	K0201.1
K0201.350051	검정	350	10	M5	40	360	10	500	K0201.1
K0201.120061	검정	120	12	M6	42	132	12	500	K0201.6
K0201.136061	검정	136	12	M6	42	148	12	500	K0201.6
K0201.140061	검정	140	12	M6	42	152	12	500	K0201.6
K0201.160061	검정	160	12	M6	42	172	12	500	K0201.6
K0201.180061	검정	180	12	M6	42	192	12	500	K0201.6
K0201.200061	검정	200	12	M6	42	212	12	500	K0201.6
K0201.235061	검정	235	12	M6	42	247	12	500	K0201.6
K0201.250061	검정	250	12	M6	42	262	12	500	K0201.6
K0201.300061	검정	300	12	M6	42	312	12	500	K0201.6
K0201.350061	검정	350	12	M6	42	362	12	500	K0201.6
K0201.140081	검정	140	16	M8	58	156	12	500	-
K0201.160081	검정	160	16	M8	58	176	12	500	-
K0201.180081	검정	180	16	M8	58	196	12	500	-
K0201.200081	검정	200	16	M8	58	216	12	500	-
K0201.235081	검정	235	16	M8	58	251	12	500	-
K0201.250081	검정	250	16	M8	58	266	12	500	-
K0201.300081	검정	300	16	M8	58	316	12	500	-
K0201.350081	검정	350	16	M8	58	366	12	500	-
K0201.200101	검정	200	20	M10	70	220	19	500	-
K0201.235101	검정	235	20	M10	70	255	19	500	-
K0201.250101	검정	250	20	M10	70	270	19	500	-
K0201.300101	검정	300	20	M10	70	320	19	500	-
K0201.350101	검정	350	20	M10	70	370	19	500	-
K0201.032043	베이지	32	8	M4	32	40	10	500	K0201.5
K0201.055043	베이지	55	8	M4	32	63	10	500	K0201.5
K0201.064043	베이지	64	8	M4	32	72	10	500	K0201.5
K0201.076043	베이지	76	8	M4	32	84	10	500	K0201.5
K0201.088043	베이지	88	8	M4	32	96	10	500	K0201.5
K0201.096043	베이지	96	8	M4	32	104	10	500	K0201.5
K0201.098043	베이지	98	8	M4	32	106	10	500	K0201.5
K0201.100043	베이지	100	8	M4	32	108	10	500	K0201.5
K0201.102043	베이지	102	8	M4	32	110	10	500	K0201.5
K0201.120043	베이지	120	8	M4	32	128	10	500	K0201.5
K0201.136043	베이지	136	8	M4	32	144	10	500	K0201.5
K0201.055053	베이지	55	10	M5	40	65	10	500	K0201.3
K0201.064053	베이지	64	10	M5	40	74	10	500	K0201.3
K0201.076053	베이지	76	10	M5	40	86	10	500	K0201.3
K0201.088053	베이지	88	10	M5	40	98	10	500	K0201.3
K0201.096053	베이지	96	10	M5	40	106	10	500	K0201.3
K0201.098053	베이지	98	10	M5	40	108	10	500	K0201.3
K0201.100053	베이지	100	10	M5	40	110	10	500	K0201.3
K0201.102053	베이지	102	10	M5	40	112	10	500	K0201.3
K0201.120053	베이지	120	10	M5	40	130	10	500	K0201.3
K0201.136053	베이지	136	10	M5	40	146	10	500	K0201.3
K0201.140053	베이지	140	10	M5	40	150	10	500	K0201.3
K0201.160053	베이지	160	10	M5	40	170	10	500	K0201.3
K0201.180053	베이지	180	10	M5	40	190	10	500	K0201.3
K0201.200053	베이지	200	10	M5	40	210	10	500	K0201.3
K0201.235053	베이지	235	10	M5	40	245	10	500	K0201.3
K0201.250053	베이지	250	10	M5	40	260	10	500	K0201.3
K0201.300053	베이지	300	10	M5	40	310	10	500	K0201.3
K0201.350053	베이지	350	10	M5	40	360	10	500	K0201.3
K0201.120063	베이지	120	12	M6	42	132	12	500	K0201.7
K0201.136063	베이지	136	12	M6	42	148	12	500	K0201.7
K0201.140063	베이지	140	12	M6	42	152	12	500	K0201.7
K0201.160063	베이지	160	12	M6	42	172	12	500	K0201.7
K0201.180063	베이지	180	12	M6	42	192	12	500	K0201.7

보우 그립 알루미늄 원형

품목 요약

주문 번호	본체 색상	A	B	D	H	L	T	하중 N	주문 번호 엔드 와셔
K0201.200063	베이지	200	12	M6	42	212	12	500	K0201.7
K0201.235063	베이지	235	12	M6	42	247	12	500	K0201.7
K0201.250063	베이지	250	12	M6	42	262	12	500	K0201.7
K0201.300063	베이지	300	12	M6	42	312	12	500	K0201.7
K0201.350063	베이지	350	12	M6	42	362	12	500	K0201.7
K0201.140083	베이지	140	16	M8	58	156	12	500	-
K0201.160083	베이지	160	16	M8	58	176	12	500	-
K0201.180083	베이지	180	16	M8	58	196	12	500	-
K0201.200083	베이지	200	16	M8	58	216	12	500	-
K0201.235083	베이지	235	16	M8	58	251	12	500	-
K0201.250083	베이지	250	16	M8	58	266	12	500	-
K0201.300083	베이지	300	16	M8	58	316	12	500	-
K0201.350083	베이지	350	16	M8	58	366	12	500	-
K0201.200103	베이지	200	20	M10	70	220	19	500	-
K0201.235103	베이지	235	20	M10	70	255	19	500	-
K0201.250103	베이지	250	20	M10	70	270	19	500	-
K0201.300103	베이지	300	20	M10	70	320	19	500	-
K0201.350103	베이지	350	20	M10	70	370	19	500	-