

볼 롤러, 플라스틱 하우징이 있음, B형

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

하우징 및 덮개 POM.

볼 스테인리스 스틸.

웨이트 볼 스테인리스 스틸 또는 플라스틱.

표면 마무리:

스테인리스 스틸, 경화됨.

정보:

볼 롤러는 식품 산업에 사용하기에 적합한 인증된 파란색 플라스틱으로 만들어집니다. 볼 롤러에는 틈이 없

는 폐쇄형 덮개가 장착되어 있어 가장자리에 먼지가 생기지 않습니다.

볼 롤러는

하우징 하단에 있는 먼지 구멍을 통해 특히 쉽게 청소할 수 있습니다. 최대 1.5m/s의 이송 속도.

식품 규정 준수: 식품 등급, EU 규정 1935/2004, EU 규정 10/2011.

온도 범위:

-30°C ~ +50°C (플라스틱 로드 볼의 경우 최대 +30°C 까지)

도면 설명:


1) 로드볼

2) 볼

A 타입: POM 커버 및 하우징, 스테인리스 스틸 볼, POM 로드 볼

B 타입: POM 커버 및 하우징, 스테인리스 스틸 볼, 스테인리스 스틸 로드 볼

도면



품목 요약

주문 번호	타입	형태 타입	D	D1	DK	H	H1	H2	부하 등급 C (N)	고정 방법
K1827.151	B	스테인리스 스틸 볼	24	31	15,875	20,5	9,5	4,5	200	압입
K1827.221	B	스테인리스 스틸 볼	36	45	22,225	30,5	10	4,5	250	압입
K1827.301	B	스테인리스 스틸 볼	45	55	30	37	14	5,5	350	압입
K1827.441	B	스테인리스 스틸 볼	62	75	44,5	53,5	19	9	500	압입

볼 롤러, 플라스틱 하우징이 있음, B형

품목 요약
