




튜브 커넥터, 직선형, 알루미늄, 볼 조인트 있음

품목 설명/제품 이미지



굽힘 모멘트 (Nm)



설명

제품 설명:

직선형 튜브 커넥터는 축 연결에 사용됩니다. 기계나 프레임에 나사로 조일 수 있습니다.

튜브 커넥터에는 볼 조인트에 360° 회전 가능한 연결 플레이트가 있습니다.

센서, 반사경 및 기타 요소와 같은 구성 요소를 여기에 고정하여 개별적으로 조정할 수 있습니다. 정밀하게 정렬하고 자주 재조정해야 하는 구성 요소에 적합합니다.

연결 플레이트의 회전 범위는 60°입니다.

재질:

알루미늄 캐스팅.

소켓 헤드 스크류 ISO 4762 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.

표면 마무리:

진동 연마.

소켓 헤드 스크류 및 육각 너트, 아연 도금.

정보:

다른 30mm 튜브 커넥터와 결합 가능.

볼 조인트의 특수 표면 코팅은 고장력 클램핑을 보장합니다.

클램핑 나사를 조이기 위한 최대 토크:

M6: 10Nm.

M8: 25Nm.

M10: 50Nm.


힘과 모멘트에 대한 데이터는 개별 경우 고정 가능한 프로파일의 온도나 표면 특성 등 서로 다른 적용 조건으로 인해 달성할 수 없는 구속력이 없는 기준값입니다.

이 정보는 제품의 품질 또는 보증된 특성을 보증하지 않습니다.

액세서리:

원형 및 사각 튜브 K0493

도면



품목 요약

튜브 커넥터, 직선형, 알루미늄, 볼 조인트 있음

품목 요약

튜브 커넥터, 직선형, 알루미늄, 볼 조인트 있음

주문 번호	A	C	D	D1	E	H	I	J	K	L	M	W	Mb (Nm)
K0483.5301	30,1	30	M6	5,8	40	16	53	34	38,1	110	60	30,2	40