

볼 잠금 핀, 잠금형

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

볼 잠금 핀은 구성 부품을 신속하고 간편하게 고정하고 연결하는데 사용됩니다. 잠금형 버전은 연결이 무단으로 풀리는 것을 방지합니다.

키로 압력 실린더 잠금 장치를 열면 양쪽 볼이 잠금 해제되어 연결하려는 부품에 끼워 넣을 수 있습니다. 압력 실린더 잠금 장치를 손으로 누르면 볼 연결이 안전하게 잠깁니다. 볼은 키로만 열 수 있습니다.

재질:

스틸 부품, 스테인리스 스틸.
잠금장치, Zamac 합금.
키, 스틸, 아연 도금.

표면 마무리:

광택 처리.

정보:

전단 강도 더블 엷지 (F) = $S \tau aB \max$.

전단 강도 수치는 이론적인 파괴 하중입니다. 이는 안전요인을 고려하지 않고 모든 책임을 배제하는 구속력 없는 기준치입니다. 기재된 값은 참고용으로만 사용되고 속성의 법적 구속력을 보장하지 않습니다.

부하 값은 DIN 50141에 따라 계산되었습니다. 볼 잠금 핀이 각각의 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

볼 잠금 핀이 사용되는 가장 다양한 재료, 기상 조건 및 마모도가 계산된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.

압력 잠금 장치는 동시 잠금 방식입니다. 모든 잠금 실린더는 동일한 키로 열 수 있습니다. 잠금형 볼 잠금 핀은 두 개의 키가 함께 제공됩니다.

요청 시:

기타 모델.

액세서리:


볼 잠금 볼트용 마운트 부싱 K0724
안전 나선형 케이블 K0367
루프 리테이닝 케이블 K0367
키 링 K0367

도면 설명:

타입 A: 손잡이 있음
타입 B: 손잡이와 링 있음

볼 잠금 핀, 잠금형

도면



품목 요약

볼 잠금 핀, 스테인리스 스틸, 잠금형

주문 번호	타입	형태	타입	D	D1	D2	D3	D4	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	SW	마운팅 홀 H11	전단 강도 더블 엣지 max. kN
K1803.002208020	A	손잡이 있음		22	8	9,5	20	-	20	7,8	49,2	-	-	27,8	28	21	8	38
K1803.002208025	A	손잡이 있음		22	8	9,5	20	-	25	7,8	49,2	-	-	32,8	28	21	8	38
K1803.002208030	A	손잡이 있음		22	8	9,5	20	-	30	7,8	49,2	-	-	37,8	28	21	8	38
K1803.002208035	A	손잡이 있음		22	8	9,5	20	-	35	7,8	49,2	-	-	42,8	28	21	8	38
K1803.002208040	A	손잡이 있음		22	8	9,5	20	-	40	7,8	49,2	-	-	47,8	28	21	8	38
K1803.002208045	A	손잡이 있음		22	8	9,5	20	-	45	7,8	49,2	-	-	52,8	28	21	8	38
K1803.002208050	A	손잡이 있음		22	8	9,5	20	-	50	7,8	49,2	-	-	57,8	28	21	8	38
K1803.002210020	A	손잡이 있음		22	10	12	20	-	20	8,9	49,2	-	-	28,9	28	21	10	60
K1803.002210025	A	손잡이 있음		22	10	12	20	-	25	8,9	49,2	-	-	33,9	28	21	10	60
K1803.002210030	A	손잡이 있음		22	10	12	20	-	30	8,9	49,2	-	-	38,9	28	21	10	60
K1803.002210035	A	손잡이 있음		22	10	12	20	-	35	8,9	49,2	-	-	43,9	28	21	10	60
K1803.002210040	A	손잡이 있음		22	10	12	20	-	40	8,9	49,2	-	-	48,9	28	21	10	60
K1803.002210045	A	손잡이 있음		22	10	12	20	-	45	8,9	49,2	-	-	53,9	28	21	10	60
K1803.002210050	A	손잡이 있음		22	10	12	20	-	50	8,9	49,2	-	-	58,9	28	21	10	60
K1803.002210060	A	손잡이 있음		22	10	12	20	-	60	8,9	49,2	-	-	68,9	28	21	10	60
K1803.002212025	A	손잡이 있음		22	12	14,5	20	-	25	9,9	49,2	-	-	34,9	28	21	12	86
K1803.002212030	A	손잡이 있음		22	12	14,5	20	-	30	9,9	49,2	-	-	39,9	28	21	12	86
K1803.002212035	A	손잡이 있음		22	12	14,5	20	-	35	9,9	49,2	-	-	44,9	28	21	12	86
K1803.002212040	A	손잡이 있음		22	12	14,5	20	-	40	9,9	49,2	-	-	49,9	28	21	12	86
K1803.002212045	A	손잡이 있음		22	12	14,5	20	-	45	9,9	49,2	-	-	54,9	28	21	12	86
K1803.002212050	A	손잡이 있음		22	12	14,5	20	-	50	9,9	49,2	-	-	59,9	28	21	12	86
K1803.002212060	A	손잡이 있음		22	12	14,5	20	-	60	9,9	49,2	-	-	69,9	28	21	12	86
K1803.002212070	A	손잡이 있음		22	12	14,5	20	-	70	9,9	49,2	-	-	79,9	28	21	12	86
K1803.002212080	A	손잡이 있음		22	12	14,5	20	-	80	9,9	49,2	-	-	89,9	28	21	12	86
K1803.002216030	A	손잡이 있음		22	16	19	20	-	30	13,1	51,2	-	-	43,1	28	21	16	153
K1803.002216035	A	손잡이 있음		22	16	19	20	-	35	13,1	51,2	-	-	48,1	28	21	16	153
K1803.002216040	A	손잡이 있음		22	16	19	20	-	40	13,1	51,2	-	-	53,1	28	21	16	153
K1803.002216045	A	손잡이 있음		22	16	19	20	-	45	13,1	51,2	-	-	58,1	28	21	16	153
K1803.002216050	A	손잡이 있음		22	16	19	20	-	50	13,1	51,2	-	-	63,1	28	21	16	153
K1803.002216060	A	손잡이 있음		22	16	19	20	-	60	13,1	51,2	-	-	73,1	28	21	16	153
K1803.002216070	A	손잡이 있음		22	16	19	20	-	70	13,1	51,2	-	-	83,1	28	21	16	153
K1803.002216080	A	손잡이 있음		22	16	19	20	-	80	13,1	51,2	-	-	93,1	28	21	16	153
K1803.102208020	B	손잡이와 링 있음		22	8	9,5	20	33	20	7,8	49,2	69,3	30,3	27,8	28	21	8	38
K1803.102208025	B	손잡이와 링 있음		22	8	9,5	20	33	25	7,8	49,2	69,3	30,3	32,8	28	21	8	38
K1803.102208030	B	손잡이와 링 있음		22	8	9,5	20	33	30	7,8	49,2	69,3	30,3	37,8	28	21	8	38
K1803.102208035	B	손잡이와 링 있음		22	8	9,5	20	33	35	7,8	49,2	69,3	30,3	42,8	28	21	8	38
K1803.102208040	B	손잡이와 링 있음		22	8	9,5	20	33	40	7,8	49,2	69,3	30,3	47,8	28	21	8	38
K1803.102208045	B	손잡이와 링 있음		22	8	9,5	20	33	45	7,8	49,2	69,3	30,3	52,8	28	21	8	38
K1803.102208050	B	손잡이와 링 있음		22	8	9,5	20	33	50	7,8	49,2	69,3	30,3	57,8	28	21	8	38

볼 잠금 핀, 잠금형

품목 요약

주문 번호	타입	형태 타입	D	D1	D2	D3	D4	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	SW	마운팅 홀 H11	전단 강도 더블 엣지 max. kN
K1803.102210020	B	손잡이와 링 있음	22	10	12	20	33	20	8,9	49,2	69,3	30,3	28,9	28	21	10	60
K1803.102210025	B	손잡이와 링 있음	22	10	12	20	33	25	8,9	49,2	69,3	30,3	33,9	28	21	10	60
K1803.102210030	B	손잡이와 링 있음	22	10	12	20	33	30	8,9	49,2	69,3	30,3	38,9	28	21	10	60
K1803.102210035	B	손잡이와 링 있음	22	10	12	20	33	35	8,9	49,2	69,3	30,3	43,9	28	21	10	60
K1803.102210040	B	손잡이와 링 있음	22	10	12	20	33	40	8,9	49,2	69,3	30,3	48,9	28	21	10	60
K1803.102210045	B	손잡이와 링 있음	22	10	12	20	33	45	8,9	49,2	69,3	30,3	53,9	28	21	10	60
K1803.102210050	B	손잡이와 링 있음	22	10	12	20	33	50	8,9	49,2	69,3	30,3	58,9	28	21	10	60
K1803.102210060	B	손잡이와 링 있음	22	10	12	20	33	60	8,9	49,2	69,3	30,3	68,9	28	21	10	60
K1803.102212025	B	손잡이와 링 있음	22	12	14,5	20	33	25	9,9	49,2	69,3	30,3	34,9	28	21	12	86
K1803.102212030	B	손잡이와 링 있음	22	12	14,5	20	33	30	9,9	49,2	69,3	30,3	39,9	28	21	12	86
K1803.102212035	B	손잡이와 링 있음	22	12	14,5	20	33	35	9,9	49,2	69,3	30,3	44,9	28	21	12	86
K1803.102212040	B	손잡이와 링 있음	22	12	14,5	20	33	40	9,9	49,2	69,3	30,3	49,9	28	21	12	86
K1803.102212045	B	손잡이와 링 있음	22	12	14,5	20	33	45	9,9	49,2	69,3	30,3	54,9	28	21	12	86
K1803.102212050	B	손잡이와 링 있음	22	12	14,5	20	33	50	9,9	49,2	69,3	30,3	59,9	28	21	12	86
K1803.102212060	B	손잡이와 링 있음	22	12	14,5	20	33	60	9,9	49,2	69,3	30,3	69,9	28	21	12	86
K1803.102212070	B	손잡이와 링 있음	22	12	14,5	20	33	70	9,9	49,2	69,3	30,3	79,9	28	21	12	86
K1803.102212080	B	손잡이와 링 있음	22	12	14,5	20	33	80	9,9	49,2	69,3	30,3	89,9	28	21	12	86
K1803.102216030	B	손잡이와 링 있음	22	16	19	20	33	30	13,1	51,2	69,3	30,3	43,1	28	21	16	153
K1803.102216035	B	손잡이와 링 있음	22	16	19	20	33	35	13,1	51,2	69,3	30,3	48,1	28	21	16	153
K1803.102216040	B	손잡이와 링 있음	22	16	19	20	33	40	13,1	51,2	69,3	30,3	53,1	28	21	16	153
K1803.102216045	B	손잡이와 링 있음	22	16	19	20	33	45	13,1	51,2	69,3	30,3	58,1	28	21	16	153
K1803.102216050	B	손잡이와 링 있음	22	16	19	20	33	50	13,1	51,2	69,3	30,3	63,1	28	21	16	153
K1803.102216060	B	손잡이와 링 있음	22	16	19	20	33	60	13,1	51,2	69,3	30,3	73,1	28	21	16	153
K1803.102216070	B	손잡이와 링 있음	22	16	19	20	33	70	13,1	51,2	69,3	30,3	83,1	28	21	16	153
K1803.102216080	B	손잡이와 링 있음	22	16	19	20	33	80	13,1	51,2	69,3	30,3	93,1	28	21	16	153