

오목한 그림이 있는 잠금식 볼 잠금 핀

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

볼 잠금 핀은 구성 부품을 신속하고 간편하게 고정하고 연결하는데 사용됩니다. 잠금형 버전은 연결이 무단으로 풀리는 것을 방지합니다.

키로 압력 실린더 잠금 장치를 열면 양쪽 볼이 잠금 해제되어 연결하려는 부품에 끼워 넣을 수 있습니다. 압력 실린더 잠금 장치를 손으로 누르면 볼 연결이 안전하게 잠깁니다. 볼은 키로만 열 수 있습니다.

재질:

스틸 부품, 스테인리스 스틸.
잠금장치, Zamac 합금.
키, 스틸, 아연 도금.

표면 마무리:

무광택 처리.

정보:

전단 강도 더블 엷지 (F) = $S \cdot \tau \cdot a \cdot B \cdot \max$.

전단 강도 수치는 이론적인 파괴 하중입니다. 이는 안전요인을 고려하지 않고 모든 책임을 배제하는 구속력 없는 기준치입니다. 기재된 값은 참고용으로만 사용되고 속성의 법적 구속력을 보장하지 않습니다.

부하 값은 DIN 50141에 따라 계산되었습니다. 볼 잠금 핀이 각각의 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

볼 잠금 핀이 사용되는 가장 다양한 재료, 기상 조건 및 마모도가 계산된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.


압력 잠금 장치는 동시 잠금 방식입니다. 모든 잠금 실린더는 동일한 키로 열 수 있습니다. 잠금형 볼 잠금 핀은 두 개의 키가 함께 제공됩니다.

요청 시:

기타 모델.

오목한 그림이 있는 잠금식 볼 잠금 핀

도면



품목 요약

주문 번호	타입	형태 타입	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L5	L6	SW	마운팅 홀 H11	전단 강도 더블 엣지 max. kN
K1803.002208020	A	손잡이 있음	22	8	9,5	20	20	7,8	49,2	27,8	28	21	8	38
K1803.002208025	A	손잡이 있음	22	8	9,5	20	25	7,8	49,2	32,8	28	21	8	38
K1803.002208030	A	손잡이 있음	22	8	9,5	20	30	7,8	49,2	37,8	28	21	8	38
K1803.002208035	A	손잡이 있음	22	8	9,5	20	35	7,8	49,2	42,8	28	21	8	38
K1803.002208040	A	손잡이 있음	22	8	9,5	20	40	7,8	49,2	47,8	28	21	8	38
K1803.002208045	A	손잡이 있음	22	8	9,5	20	45	7,8	49,2	52,8	28	21	8	38
K1803.002208050	A	손잡이 있음	22	8	9,5	20	50	7,8	49,2	57,8	28	21	8	38
K1803.002210020	A	손잡이 있음	22	10	12	20	20	8,9	49,2	28,9	28	21	10	60
K1803.002210025	A	손잡이 있음	22	10	12	20	25	8,9	49,2	33,9	28	21	10	60
K1803.002210030	A	손잡이 있음	22	10	12	20	30	8,9	49,2	38,9	28	21	10	60
K1803.002210035	A	손잡이 있음	22	10	12	20	35	8,9	49,2	43,9	28	21	10	60
K1803.002210040	A	손잡이 있음	22	10	12	20	40	8,9	49,2	48,9	28	21	10	60
K1803.002210045	A	손잡이 있음	22	10	12	20	45	8,9	49,2	53,9	28	21	10	60
K1803.002210050	A	손잡이 있음	22	10	12	20	50	8,9	49,2	58,9	28	21	10	60
K1803.002210060	A	손잡이 있음	22	10	12	20	60	8,9	49,2	68,9	28	21	10	60
K1803.002212025	A	손잡이 있음	22	12	14,5	20	25	9,9	49,2	34,9	28	21	12	86
K1803.002212030	A	손잡이 있음	22	12	14,5	20	30	9,9	49,2	39,9	28	21	12	86
K1803.002212035	A	손잡이 있음	22	12	14,5	20	35	9,9	49,2	44,9	28	21	12	86
K1803.002212040	A	손잡이 있음	22	12	14,5	20	40	9,9	49,2	49,9	28	21	12	86
K1803.002212045	A	손잡이 있음	22	12	14,5	20	45	9,9	49,2	54,9	28	21	12	86
K1803.002212050	A	손잡이 있음	22	12	14,5	20	50	9,9	49,2	59,9	28	21	12	86
K1803.002212060	A	손잡이 있음	22	12	14,5	20	60	9,9	49,2	69,9	28	21	12	86
K1803.002212070	A	손잡이 있음	22	12	14,5	20	70	9,9	49,2	79,9	28	21	12	86
K1803.002212080	A	손잡이 있음	22	12	14,5	20	80	9,9	49,2	89,9	28	21	12	86
K1803.002216030	A	손잡이 있음	22	16	19	20	30	13,1	51,2	43,1	28	21	16	153
K1803.002216035	A	손잡이 있음	22	16	19	20	35	13,1	51,2	48,1	28	21	16	153
K1803.002216040	A	손잡이 있음	22	16	19	20	40	13,1	51,2	53,1	28	21	16	153
K1803.002216045	A	손잡이 있음	22	16	19	20	45	13,1	51,2	58,1	28	21	16	153
K1803.002216050	A	손잡이 있음	22	16	19	20	50	13,1	51,2	63,1	28	21	16	153
K1803.002216060	A	손잡이 있음	22	16	19	20	60	13,1	51,2	73,1	28	21	16	153
K1803.002216070	A	손잡이 있음	22	16	19	20	70	13,1	51,2	83,1	28	21	16	153
K1803.002216080	A	손잡이 있음	22	16	19	20	80	13,1	51,2	93,1	28	21	16	153

